

## Guantes desechables de nitrilo con excelente destreza, además de mayor comodidad, ajuste y tacto

- **Tecnología ERGOFORM™:** La tecnología de diseño ERGOFORM™ reduce la tensión muscular durante las tareas repetitivas, mejorando la comodidad y la productividad de los trabajadores.
- **Composición de nitrilo negro:** El distintivo color negro proporciona contraste a la vez que oculta la apariencia de aceites y suciedad.
- **Agarre seguro:** Con textura en las puntas de los dedos para un agarre fiable y consistente, que garantiza la tactilidad y el manejo seguro de instrumentos y materiales.
- **Comodidad y destreza:** Los guantes desechables de nitrilo MICROFLEX™ Touch 93-732I proporcionan una excelente destreza junto con mayor comodidad, ajuste y tacto.



### Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Instalaciones Correccionales
- Ciencias de la Vida
- Químico
- Mantenimiento
- Fabricación
- Productos cosméticos
- Servicio de comida
- Servicios de Limpieza / Saneamiento

### Recomendado para

- Inspección, selección, revisión de piezas
- Análisis de laboratorio
- Taller de pintura
- Cambio de aceites, fluidos y filtros
- Uso General en Postventa automotriz
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Procedimientos cosméticos
- Manipulación y procesamiento de alimentos
- Conserjería, limpieza y mantenimiento
- Trabajo de laboratorio, mezcla, formulación, llenado, limpieza

## FICHA DE DATOS TÉCNICOS

|                                 | Información sobre el Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                        | Nitrilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Superficie Externa del Guante   | Dedos texturizados                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normas de Auditoría             | 21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certificación del Producto      | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 18889:2019 G1, ISO 9001 |
| Resumen de Empaque              | 100 guantes por caja, 10 cajas por caja de embalaje, 90 guantes 2XL por caja, 900 guantes por caja de embalaje.                                                                                                                                                                                                  |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.                                                                                                                                                                                       |
| Segmentación de Productos       | Alto Contacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antiestático                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sin Silicona                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


## PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                   | Valores típicos   |                    | Método de ensayo     |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Longitud (mm/pulgadas)                            | 245 / 9.65        |                    | ASTM D6319, EN 455-2 |
| Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I) | 1.5 AQL           |                    | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Grosor de la palma (mm/mils)                      | 0.07/2.8          |                    | ASTM D6319, EN 455-2 |
| Grosor de los dedos (mm/mils)                     | 0.11/4.3          |                    | ASTM D6319, EN 455-2 |
|                                                   | ANTES DE UTILIZAR | DESPUS DE UTILIZAR |                      |
| Elongación en el punto de rotura (%)              | ≥ 500             | ≥ 400              | ASTM D412 & D573     |
| Fuerza a la rotura (N)                            | ≥ 6               | ≥ 6                | EN 455               |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla              | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XS (5.5 - 6) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| Código de producto | 93732070    | 93732080    | 93732090    | 93732100      | 93732060     | 93732110        |

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

**Europe, Middle East & Africa Region**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01  
**Asia Pacific Region**  
MY: +603 8310 6688  
apac.medical@ansell.com  
CN: +86 21 38275000  
infochina@ansell.com  
JP: +813 5549 8151  
info.medical.jp@ansell.com

**North America Region**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445  
**Latin America & Caribbean Region**  
BR: +55 (11) 3356-3100  
latam.medical@ansell.com  
MX: +52 442 296 2050  
latam.medical@ansell.com  
CO: +57 1 288 3247  
latam.medical@ansell.com

**Australia**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578  
**Russia**  
Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Tecnología



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

