

Elektrische isolatiehandschoenen klasse 2 - RIG216B

Soepele, duurzame elektrische
veiligheidshandschoenen die arbeiders
beschermen met extra comfort

Voorheen bekend als: E103



Elektrisch



Middelzware toepassingen

Elektrische veiligheidshandschoenen voor hoogspanning, die gebruikers beschermen* en tegelijk soepel en duurzaam zijn

- **Verhoogde duurzaamheid en flexibiliteit:** ActivArm® elektrische isolatiehandschoenen klasse 2 - RIG216B zijn gemaakt van latex door middel van een milieuvriendelijke dompelprocedure, wat resulteert in flexibele, duurzame handbescherming.
- **Geavanceerde ergonomie:** De vingers van deze geïsoleerde handschoenen zijn niet gespreid en de hand-bij-rust vorm helpt vermoeidheid van de handen te verminderen.
- **Verhoogd comfort:** De uitlopende manchet zorgt voor ventilatie en ruimte voor kleding
- **Praktischer:** Een gladde, geharde afwerking maakt het aan- en uittrekken gemakkelijk.
- **Gespecialiseerde verdediging:** Ze zijn gecertificeerd voor boogflits (APC 2 in combinatie met 96-003 lederen beschermers) en zijn bestand tegen een aanraakspanning AC van maximaal 17000 V (DC maximaal 25500).
- **Gecertificeerde bescherming:** Als elektrische veiligheidshandschoenen voldoen ze aan de relevante CSA-, NFPA- en OSHA-normen en aan de EN-normen voor categorie R* en categorie C**.
*Voor het passeren van A+Z+H eigenschappen, zoals vereist door EN 60903
**Voor bestendigheid tegen zeer lage temperaturen



Sectoren

- Auto-industrie
- Electrical
- Constructie
- Mijnbouw
- Machines & Uitrustingen

Toepassingen

- Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning
- Elektriciens
- Productie en reparaties van hybride motoren
- Onderhoud, reparatie en activiteiten in alle industriële omstandigheden (MRO)
- Reparaties en onderhoud bij het openbaar vervoer
- Onderhoud en reparaties aan stroom- en transmissielijnen
- Reparaties aan telecomverbindingen in de buurt van stroomkabels

Elektrische isolatiehandschoenen klasse 2 - RIG216B

Soepele, duurzame elektrische
veiligheidshandschoenen die arbeiders
beschermen met extra comfort

Voorheen bekend als: E103

Kenmerken

- **Samenstelling van natuurrubberlatex:** voor soepele, duurzame veiligheidshandschoenen
- **Ergonomisch ontwerp:** Optimaal comfort, minimale handvermoeidheid
- **Uitlopende manchet:** Meer ruimte voor kleding, gegarandeerd ademend vermogen
*Arc flash gecertificeerd volgens IEC 614821-2:2014 en ASTM F2675:2021 normen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm elektrische isolatiehandschoenen klasse 2 - RIG216B	Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex Manchetstijl: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	410 mm/16 inch	Zwart	• 1 paar/zak, 10 zakken/karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699