



Elektrisch



Zware toepassingen

Duurzame handschoenen voor elektrische bescherming tegen hoogspanning*, voor optimale veiligheid en comfort

- **Verhoogde duurzaamheid en flexibiliteit:** De ActivArm® handschoenen voor elektrische bescherming klasse 4 - RIG418B zijn gemaakt van natuurrubberlatex via een eco-bewust dompelproces. Ze zijn flexibel en duurzaam als PBM's voor elektrische toepassingen.
- **Geavanceerde ergonomie:** De vingers van deze geïsoleerde handschoenen zijn niet gespreid en de hand-rust vorm beperkt vermoeidheid van de handen.
- **Verhoogd comfort:** Een uitlopende manchet zorgt voor ventilatie en veel ruimte voor kleding
- **Praktischer:** De gladde afwerking van deze elektrische veiligheidshandschoenen vergemakkelijkt ook het aan- en uittrekken.
- **Gecertificeerde bescherming:** Ze zijn gecertificeerd voor boogflitsen (APC 2 in combinatie met 96-003 lederen handschoenen)*, hebben EN-categorie R-certificering voor het passeren van A+Z+H-eigenschappen** en voldoen aan de relevante CSA-, NFPA- en OSHA-normen.
- **Gespecialiseerde verdediging:** Deze elektrische veiligheidshandschoenen verdragen een aanraakspanning AC van maximaal 36000 V (DC van maximaal 54000).
*EBT : 88 cal/cm², EBT : 29 cal/cm² met 96-003 lederen beschermers
**Zoals vereist door EN60903



Sectoren

- Auto-industrie
- Constructie
- Electrical
- Machines & Uitrusting
- Mijnbouw
- Nutsbedrijven

Toepassingen

- Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning
- Elektriciens
- Onderhoud, reparatie en activiteiten in alle industriële omstandigheden (MRO)
- Reparaties en onderhoud bij het openbaar vervoer
- Onderhoud en reparaties aan stroom- en transmissielijnen
- Reparaties aan telecomverbindingen in de buurt van stroomkabels

Elektrische beveiligingsklasse 4 - RIG418B

Isolerende handschoenen van
natuurlijk rubberlatex met een
ergonomisch ontwerp voor comfort de
hele dag door

Voorheen bekend als: E024B

Kenmerken

- **Samenstelling van natuurlijk rubberlatex:** Flexibiliteit en slijtvastheid
- **Ergonomisch ontwerp:** Zit comfortabel, minder vermoeide handen
- **Uitlopende manchet:** Verbeterde ventilatie, met ruimte voor kleding
*Arc flash gecertificeerd volgens IEC 614821-2:2014 en ASTM F2675:2021 normen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm elektrische bescherming klasse 4 - RIG418B	Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex Manchetstijl: Straight Cuff with rolled beaded edge		9, 10, 11, 12	460mm/18inch - RIG418B	Zwart	• 1 paar/zak, 10 zakken/karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699