

Ergonomisch ontwerp voor minder vermoeide handen

- **Huidvriendelijke formulering:** voor een laag dermatitispotentieel en een verminderd risico op type IV huidallergieën
- **Extra duurzaamheid:** sterkere formulering om te beschermen tegen scheuren met behoud van dezelfde tastgevoeligheid
- **Verbeterd comfort:** zachtere formule voor een lichtgewicht, zachter huidgevoel
- **ERGOFORM™ Technologie:** ontworpen met gepatenteerde ergonomische ontwerptechnologie om de gezondheid van het bewegingsapparaat te ondersteunen en de productiviteit van de werknemer te verhogen
- **Minder afval:** handschoenen zijn slim verpakt, met 250 handschoenen per doos en een gemakkelijke dispenser, zodat er minder afval is.
- **Sterke barrière-integriteit:** Met een lage AQL van 0,65 bieden deze handschoenen een geavanceerde barrière-integriteit.



Sectoren

- Service na verkoop in de autosector
- Voedselverwerking
- Biowetenschappen
- Gezondheidszorg
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie

Aanbevolen voor

- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Onderdelen assembleren
- Monsters nemen en verwerken
- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Zorgmedewerkers of patiënten beschermen tegen type VI-allergie voor chemische stoffen
- Standaard patiëntenonderzoeken

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 13485, ISO 9001
Productcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Overzicht verpakkingen	250 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 2500 handschoenen per doos XL: 230 handschoenen per dispenser
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Productsegmentering	High Touch
Antistatisch	Ja


FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 0,65		ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 26	≥ 22	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	93833060	93833070	93833080	93833090	93833100

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

