



Przecięcie



Ochrona przed ścieraniem

Ochrona przed wysokimi temperaturami



Do prac ciężkich

Zaawansowane, odporne na przecięcia rękawice ochronne z wysokiej jakości skórą zapewniającą doskonałą chwytność

- **Ulepszone zabezpieczenia:** Te rękawice ochronne są wyposażone we włókno DuPont™ Kevlar® i wzmocnione krocze kciuka, a także szwy przeniesione na grzbiet palców, aby chronić przed drobnymi urazami, ostrymi zaczepami i przebiciami
- **Specjalistyczna ochrona:** Wśród najlepszych dostępnych skórzanych rękawic roboczych, ActivArmr® 70-765 jest również w stanie chronić dłonie przed przerywanym kontaktem z ciepłem do 100°C/200°F
- **Wzmocniony chwyt:** Zapewniają mocny, pewny chwyt w zaolejonym środowisku
- **Zwiększona wytrzymałość:** Skórzano-dłoniowe rękawice robocze ActivArmr® 70-765 są wykonane z odpornej na przecięcia przędzy o średniej grubości 10, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.
- **Zoptymalizowany komfort:** Rękawice ochronne ActivArmr® 70-765 są nie tylko odporne na wysokie temperatury, ale także wygodne i wykonane z kolorowego poliestru i bawełny.



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Rynek wtórny motoryzacji
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metali

Zastosowania

- Praca z blachami i panelami
- Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach
- Przenoszenie części metalowych po zgrubnej obróbce
- Naprawa i wymiana szkła
- Chwytywanie szorstkich bloków i cylindrów
- Obsługa materiałów o ostrych, nierównych krawędziach
- Prace w tłoczni

Dawniej znane jako: Vantage®70-765

Najważniejsze cechy

- **Podwójne szwy z włókna DuPont™ Kevlar®:** Zwiększona ochrona
- **Przędza odporna na przecięcia o średniej gramaturze:** wysoki stosunek ochrony przed przecięciem do wagi
- **Konstrukcja odporna na wysoką temperaturę:** Przerwany kontakt cieplny do 100°C/200°F

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami



EN388: 2016



4X43D

EN 407



X1XXXX



0493



ANSI 5
ABR



ANSI A5
CUT

Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Ugięcie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR POWŁOKI	OPAKOWANIE
ActivArm® 70-765	Wykończenie: Wnętrze dłoni ze skóry Materiał powłoki: Skóra Materiał wyściółki: Akrylowe, Nylon, Włókno aramidowe Rodzaj mankietów: Ściągacz	10	8, 9, 10, 11	235-275 mm / 9,25-10,82 cala	Szare	12 par w woreczku; 3 woreczki w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699