



Przecięcie



Do prac średnich

Rękawica o dobrej widoczności zwiększająca bezpieczeństwo pracowników w warunkach słabego oświetlenia

Rękawice ActivArmr 97-013 Medium Duty Hi-Viz zapewniają znakomitą widoczność, dzięki zastosowaniu jaskrawopomarańczowej wyściółki oraz wytrzymałej pomarańczowej powłoki. Przy słabym oświetleniu odblaskowe logo przydaje się do zwiększenia widoczności. Wyjątkowa odporność na ścieranie oraz średni poziom odporności na przecięcia to cechy sprawiające, że rękawice nadają się do wielu różnych zastosowań. Idealnie dopasowany krój zapewnia komfort, sprawność manualną oraz maksymalną kontrolę przez cały dzień wykonywania wymagających prac. Lepsza widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych zwiększa bezpieczeństwo.



Branże

- Górnictwo
- Przemysł naftowy

Zastosowania

- Sygnalizacja/pozycjonowanie
- Obsługa sprzętu ciężkiego
- Ładowanie i obsługa
- Naprawa hydrauliczna
- Dostawa i ładowanie produktów
- Konserwacja pojazdów
- Ogólne prace związane z pompami
- Przygotowanie miejsca — konfiguracja i demontaż ciągów narzędzi
- Konfiguracja kolektorów ciśnieniowych i głowic wtryskiwaczy
- Obsługa narzędzi
- Zawory — konserwacja i naprawy
- Obsługa elementów metalowych o nierównych krawędziach
- Konserwacja sprzętu, rusztowania, obsługa i izolacja rur, hydraulika i piaskowanie
- Obsługa sprzętu ciężkiego

Najważniejsze cechy

- Dobra widoczność na grzbiecie i wewnątrz dłoni gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa niż w przypadku tradycyjnych rękawic z wyściółką o dobrej widoczności
- Odblaskowe logo na grzbiecie dłoni poprawia bezpieczeństwo w warunkach słabego i ciemnego oświetlenia
- Wyściółka o grubości 13 zapewnia doskonały komfort przez cały dzień i zapobiega poceniu w przeciwieństwie do skóry. Ergonomicznie zaprojektowane formy cechują się naturalnie dostosowanym do dłoni, wygodnym dopasowaniem w celu zmniejszenia zmęczenia dłoni
- Znakomita sprawność manualna ułatwia podnoszenie małych przedmiotów
- Doskonały chwyt na mokro i na sucho
- Model dostępny również w opakowaniu sprzedażowym

Normy wydajności i Zgodność z przepisami



Technologie



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR POWŁOKI	OPAKOWANIE
ActivArm® 97-013	Wykończenie: Powlekane wewnątrz dłoni Materiał powłoki: Poliuretan i nityl na bazie wody Materiał wyściółki: Włókno szklane, Poliester Rodzaj mankietów: Ściągacz	13	7, 8, 9, 10, 11	230-270 mm/ 9.05-10.63 inches	Pomarańczowy	12 par w woreczku; 6 toreb w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551