

Rękawice elektroizolacyjne klasy 2 - RIG214B

Wytrzymałe, elastyczne rękawice chroniące przed elektrycznością wysokiego napięcia, zapewniające pewną ochronę dłoni

Dawniej znane jako: E018B



Elektryczne



Do prac średnich

Wytrzymałe, elastyczne rękawice ochronne do pracy pod wysokim napięciem, zapewniające pewną ochronę dłoni*

- **Zwiększona trwałość i elastyczność:** Rękawice elektroizolacyjne ActivArmr® klasy 2 - RIG214B są wykonane z lateksu przy użyciu ekologicznego procesu zanurzania, co zapewnia trwałe i elastyczne elektryczne środki ochrony indywidualnej.
- **Zaawansowana ergonomia:** Rękawice elektryczne o konstrukcji umożliwiającej oparcie dłoni i palcach bez rozstawu pomagają zmniejszyć zmęczenie dłoni
- **Podwyższony komfort:** Rozszerzany mankiet zapewnia wentylację i miejsce na odzież
- **Zwiększona praktyczność:** Te elektryczne rękawice ochronne mają gładkie wykończenie, ułatwiające zakładanie i zdejmowanie
- **Specjalistyczna obrona:** Posiadają certyfikat łuku elektrycznego (APC 2 w połączeniu z rękawicami skórzanymi 96-003) i są odporne na napięcie dotykowe AC maksymalnie 17000 V (DC maksymalnie 25500).
- **Certyfikowana ochrona:** Posiadają certyfikaty EN kategorii R* i kategorii C**, spełniając jednocześnie odpowiednie normy CSA, NFPA i OSHA
*Dla przejścia właściwości A+Z+H
**Odporność na bardzo niskie temperatury



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Electrical
- Dziana
- Górnictwo
- Maszyny i urządzenia

Zastosowania

- Zastosowania związane z ryzykiem wystąpienia napięcia dotykowego
- Wykonawcy instalacji elektrycznych
- Produkcja i naprawa silników hybrydowych
- Prace konserwacyjne, naprawy i obsługa urządzeń we wszelkiego rodzaju środowiskach przemysłowych
- Naprawy i prace konserwacyjne związane z obsługą transportu masowego
- Prace konserwacyjne, naprawcze oraz obsługa instalacji elektrycznych
- Naprawy urządzeń telekomunikacyjnych w pobliżu instalacji elektrycznych

Rękawice elektroizolacyjne klasy 2 - RIG214B

Wytrzymałe, elastyczne rękawice chroniące przed elektrycznością wysokiego napięcia, zapewniające pewną ochronę dłoni

Dawniej znane jako: E018B

Najważniejsze cechy

- Formuła lateksu kauczuku naturalnego:** nieodłączna trwałość i elastyczność
 - Ergonomiczna konstrukcja:** Rękawice ochronne minimalizujące zmęczenie dłoni
 - Obszerny, rozszerzany mankiet:** Idealne miejsce na wentylację i odzież
- *Płomień łukowy certyfikowany zgodnie z normami IEC 614821-2:2014 i ASTM F2675:2021

Normy wydajności i Zgodność z przepisami



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR POWŁOKI	OPAKOWANIE
Rękawice elektroizolacyjne ActivArmr klasy 2 - RIG214B	Materiał powłoki: Lateks naturalny Rodzaj mankietów: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360 mm/14 cali	Czarny	1 para w woreczku, 10 par w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551