

HyFlex™

11-730

Wysoki poziom sprawności manualnej i odporności na przecięcia



Przecięcie



Ochrona przed wysokimi temperaturami



Do prac średnich

Wytrzymałe rękawice poliuretanowe, oferujące zaawansowaną ochronę przed przecięciem i pewny chwyt

- **Zwiększona chwytność:** poliuretanowe powlekanie rękawic zwiększa ich chwytność, dzięki czemu idealnie nadają się do średnio intensywnej pracy z suchymi lub lekko zaolejonymi elementami.
- **Dodatkowa ochrona:** Zastosowane w rękawicach roboczych HyFlex® 11-730 przędzy i włókna INTERCEPT™ Cut Resistance Technology pomagają zapewnić zaawansowany poziom ochrony przed przecięciem zgodny z normą EN ISO D.
- **Długotrwała ochrona:** formuła PU zwiększa również trwałość rękawic HyFlex®, ułatwiając ich wielokrotne używanie przez dłuższy czas.
- **Gwarantowana jakość:** Przemysłowe rękawice ochronne HyFlex® 11-730 wyróżniają się doskonałym składem wyściółki, wykonanej z wysokiej jakości materiałów, w tym Kevlaru® i nylonu
- **Podwyższony komfort:** Model HyFlex® 11-730 jest wyposażony w dzianinowy mankiet, zapewniający ochronę dłoni i nadgarstka przy optymalnym komforcie.



Branże

- Aeronautyka
- Przemysł motoryzacyjny
- Transport
- Dziana
- Wyrób szkła
- Maszyny i urządzenia
- Konserwacja
- Wytwarzanie metalu

Zastosowania

- Tłoczenie i formowanie wtryskowe
- Obróbka metali i szkła
- Prace z częściami metalowymi o ostrych lub nieregularnych krawędziach
- Łączenie metalowych części oraz komponentów
- Montaż sprzętu AGD

HyFlex™

11-730

Wysoki poziom sprawności manualnej i odporności na przecięcia

Najważniejsze cechy

- **Powłoka poliuretanowa:** Do rękawic przemysłowych o wzmocnionym chwycie
- **Odporność na przecięcie INTERCEPT™:** EN ISO D poziomy ochrony przed przecięciem
- **Wytrzymała formuła PU:** Dla zwiększonej ochrony przed ścieraniem

Normy wydajności i Zgodność z przepisami

Zgodność z REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43D

EN 407



X1XXXX

Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uiglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR POWŁOKI	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-730	Wykończenie: Wnętrze dłoni powlekane zanurzeniowo Materiał powłoki: Poliuretan Materiał wyściółki: Nylon, HPPE, Bawełna, Spandex, Kevlar® Rodzaj mankietów: Ściągacz	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	215-270 mm / 8.46-10.63 inches	Szare	12 par/torebka, 12 torebek/karton

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking
© 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.