



Przecięcie



Do prac średnich

Sprężyste, odporne na przecięcia rękawice poliuretanowe z powłoką chroniącą przed zabrudzeniami zapewniają długotrwałe użytkowanie

- **Zwiększona wytrzymałość:** Rękawice powlekane poliuretanem HyFlex® 11-751 charakteryzują się wyjątkową trwałością i odpornością na ścieranie na poziomie EN 4 i ANSI 6.
- **Zaawansowana ochrona:** Przędza INTERCEPT™ Cut Resistance Technology zapewnia im również odporność na przecięcia EN ISO C/ ANSI 4, dzięki czemu są bezpieczniejsze i zapobiegają urazom w miejscu pracy.
- **Rozważana estetyka:** Rękawice przemysłowe HyFlex® 11-751 zostały zaprojektowane ze zintegrowanym systemem maskowania zabrudzeń, co zapewnia ich dłuższe użytkowanie
- **Certyfikowana wydajność:** Te rękawice ochronne są oficjalnie zgodne z normami Centexbel EN 420 w zakresie wymagań ogólnych i EN 388 w zakresie zagrożeń mechanicznych.
- **Gwarantowana wygoda:** W celu zwiększenia praktyczności, przemysłowe rękawice robocze HyFlex® 11-751 są dostępne w opakowaniach typu vend pack, co ułatwia dostęp i ponowną aplikację.



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu
- Rynek wtórny motoryzacji

Zastosowania

- Ogólne prace konserwacyjne
- Montaż sprzętu komputerowego
- Obróbka/tłoczenie/szlifowanie
- Ogólna obsługa materiałów surowych
- Budowa siedzeń i konstrukcji ramowych
- Obsługa konsumenckich i przemysłowych ekranów dotykowych

Najważniejsze cechy

- **Trwała powłoka PU:** Odporność na ścieranie EN poziom 4 i ANSI poziom 6
- **Odporność na przecięcie INTERCEPT™:** EN ISO C/ANSI A4 ochrona przed przecięciem
- **Maskowanie zabrudzeń:** Ukrywa plamy i ślady, idealna do zabrudzonych zastosowań

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym (w elastycznym mankiecie tekstylnym)

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami



Technologie



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR POWŁOKI	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-751	Wykończenie: Powlekane wnętrze dłoni Materiał powłoki: Poliuretan Materiał wyściółki: HPPE, Włókno szklane, Nylon, Spandex Rodzaj mankietów: Ściągacz	10	6, 7, 8, 9, 10	224-269 mm, 8,81-10,59 cala	Czarny	• 12 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551