

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

48-100

Zaprojektowany do lekkich zastosowań, które wymagają dobrego poziomu komfortu i odporności na ścieranie

Dawniej znane jako: Sensilite®



Uniwersalne



Do prac lekkich

Białe, wielofunkcyjne rękawice poliuretanowe, zaprojektowane z myślą o wygodnej, lekkiej obsłudze

- **Zwiększona wytrzymałość:** Przemysłowe rękawice robocze HyFlex® 48-100 posiadają poziomy odporności na ścieranie zgodne z normami ANSI/EN
- **Zwiększona zręczność:** Ich cienka, elastyczna nylonowa wyściółka zapewnia zręczność i wygodę podczas codziennego użytkowania
- **Biały kolor:** jaśniejszy odcień tych rękawic HyFlex® zapewnia jakość procesu i pomaga uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
- **Zoptymalizowane właściwości dotykowe:** Powłoka poliuretanowa rękawic HyFlex® 48-100 PPE zanurzona w dłoni zapewnia wysoki poziom wrażliwości dotykowej, umożliwiając precyzyjną obsługę w suchych lub lekko zaolejonych warunkach.
- **Prawdziwa wszechstronność:** Lekkie, sprężyste i przyjemne w dotyku rękawice przemysłowe HyFlex® 48-100 są wykorzystywane do wielu różnych zastosowań



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia

Zastosowania

- Montaż podwozia, wykańczanie nadwozia
- Obsługa i konserwacja linii produkcyjnych
- Naprawa i konserwacja sprzętu
- Montaż i demontaż sprzętu
- Ładowanie i rozładunek elementów szorstkich i skrzyń
- Podnoszenie elementów i akcesoriów

Najważniejsze cechy

- Powłoka PU zanurzona w dłoni: odporność na ścieranie zgodna z ANSI/EN
- Cienka nylonowa wyściółka: Komfort zręczny w lekkich zastosowaniach
- Kolor biały: bezpieczne rękawice PPE, które zapobiegają zanieczyszczeniu krzyżowemu

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami



EN388: 2016



4131A

Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR POWŁOKI	OPAKOWANIE
HyFlex® 48-100	Wykończenie: Powlekane wewnątrz dłoni Materiał powłoki: Poliuretan Materiał wyściółki: Nylon Rodzaj mankietów: Ściągacz	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265 mm / 8,27-10,43 cala	Biały	• 12 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551