

Wytrzymałe nitrylowe rękawice do badań, zapewniające ochronę dłoni w różnych zastosowaniach

- **Zwiększona wytrzymałość:** Rękawice egzaminacyjne MICROFLEX™ 93-843 są wykonane z wytrzymałego nitrylu, zapewniając użytkownikom solidną ochronę osobistą.
- **Mocny chwyt:** teksturowane opuszki palców tych rękawic zapewniają lepszy chwyt podczas obsługi narzędzi i sprzętu.
- **Niski poziom AQL:** 0,65 AQL oznacza, że rękawice te zapewniają doskonałą ochronę przed potencjalnie niebezpiecznymi substancjami.



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Rynek wtórny motoryzacji
- Branża nauk biologicznych
- Medyczne
- Ochrona przeciwpożarowa

Zalecane do

- Rynek wtórny motoryzacji, ogólne zastosowanie
- Przekładanie i wymiana opon
- Pobieranie i obsługa próbek
- Pobieranie próbek surowców
- Ochrona przed alergią na lateks typu I u pracowników służby zdrowia i pacjentów
- Wymiana olejów, płynów i filtrów
- Konserwacja umeblowania i sprzętu laboratoryjnego
- Zastosowanie kliniczne o podwyższonym ryzyku
- Kontrola, wybieranie i sprawdzanie części
- Montaż i kontrola komponentów
- Podnoszenie, przytwierdzanie komponentów
- Prace związane z naprawą i konserwacją sprzętu
- Naprawy silników i przekładni
- Montaż elementów
- Lepsza ochrona nadgarstka i ramienia

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

	Informacje o Produkcie
Materiał	Nitryl
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce
Certyfikacja produktu	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 11193, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Przegląd opakowań	100 rękawic w dozowniku 10 dozowników w kartonie 1000 rękawic w kartonie
Instrukcje dotyczące przechowywania	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu
Kraj pochodzenia	Malezja
Segmentacja produktów	Wytrzymałość
Antyelektrostatyczne	Tak EN1149
Bez silikonu	Nie
Katalizatory chemiczne wulkanizacji	Dibutylditiokarbaminian cynku (ZDBC) <i>Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.</i>

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	Typowe wartości		Metoda testowania
Długość (mm/cale)	245 / 9.65		ASTM D3767, EN 420
Brak otworów (poziom kontroli I)	0.65 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Grubość dłoni (mm/mile)	0.11 / 4.3		ASTM D3767, EN 420
Grubość palca (mm/mile)	0.18 / 7.1		ASTM D3767, EN 420
	PRZED STARZENIEM	PO STARZENIU	
Wydłużenie przy rozdarciu (%)	550	500	ASTM D412
Siła przy rozdarciu (N)	12	9	EN 455-2

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Rozmiar	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Kod produktu	93843060	93843070	93843080	93843090	93843100

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® i [™] są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

