

Białe nitrylowe rękawice do badań lekarskich z technologią HYDRASOFT™ nawilżającą skórę

- **Technologia nawilżania skóry HYDRASOFT™:** Udowodniono, że unikalna powłoka wewnętrzna pomaga skórze zatrzymać 2x więcej wilgoci* niż w przypadku rękawic bez technologii HYDRASOFT™, zapobiegając wysuszeniu i dyskomfortowi.
- **Wygodne dopasowanie:** Miękka, nitrilowa powłoka zapewnia wygodne dopasowanie i komfort noszenia.
- **Zwiększona wrażliwość dotykowa:** Lekka nitrilowa konstrukcja zapewnia dodatkowy komfort i wrażliwość dotykową podczas pracy

NOW FEATURING
 **HYDRASOFT™**
Skin Moisturizing Technology



*na podstawie testów wewnętrznych
(dane w pliku)

Branże

- Dentystyczny
- Medyczne
- Branża nauk biologicznych

Zalecane do

- Pobieranie i obsługa próbek
- Ochrona przed alergią na lateks typu I u pracowników służby zdrowia i pacjentów
- Standardowe badania pacjentów
- Lepsza sprawność manualna i czułość, zwłaszcza w przypadku delikatnych procedur
- Badania ustne
- Analizy laboratoryjne
- Testowanie
- Pomoc w ochronie skóry przed wysychaniem i pękaniem
- Produkcja w branży farmaceutycznej
- Stomatologia ogólna

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce
Normy audytu	ISO 13485, ISO 9001
Certyfikacja produktu	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I
Przegląd opakowań	100 rękawic w dozowniku 10 dozowników w kartonie 1000 rękawic w kartonie
Instrukcje dotyczące przechowywania	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu
Kraj pochodzenia	Indonezja
Segmentacja produktów	Wysoka wrażliwość dotykowa
Antyelektrostatyczne	Nieprzetestowane
Katalizatory chemiczne wulkanizacji	- Dibutylditiokarbaminian cynku (ZDBC) - Dietylditiokarbaminian cynku (ZDEC) <i>Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.</i>

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	Typowe wartości		Metoda testowania
Długość (mm/cale)	245 / 9,6		ASTM D3767,EN 420
Brak otworów (poziom kontroli I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Grubość dłoni (mm/mile)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Grubość palca (mm/mile)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
	PRZED STARZENIEM	PO STARZENIU	
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Wydłużenie przy rozdarciu (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Siła przy rozdarciu (N)	≥ 6N	≥ 6	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Rozmiar	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Kod produktu	TQ-601-XS	TQ-601-S	TQ-601-M	TQ-601-L	TQ-601-XL

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Ameryka Północna Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Azja i Pacyfik Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Ameryka Łacińska i Karaiby Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Russia Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

