

ACTIVARMR™

78-110

Luas de isolamento térmico para aplicações alimentares

Anteriormente conhecida como: ProFood®78-110



Frio



Aplicações ligeiras

Forros de luvas térmicos e sem costuras, que garantem uma proteção pessoal confortável em condições de frio e humidade

- **Proteção térmica avançada:** As fibras de núcleo oco dos forros das luvas com isolamento ActivArm® proporcionam um excelente isolamento térmico, protegendo as mãos das temperaturas frias em condições de humidade
- **Conforto elevado:** Um forro de poliéster respirável e uma tecnologia de malha automática significam que estes forros de luvas térmicas garantem uma proteção confortável das mãos no dia a dia
- **Um verdadeiro sentido prático:** O design sem costuras e o ajuste ambidestro dos forros de luvas ActivArm® 78-110 tornam-nos especialmente práticos de utilizar
- **Resistência ao frio certificada:** Em conformidade com as normas EN 511-010 relativas ao frio de contacto, garantem aos utilizadores uma proteção fiável das mãos em ambientes frios e húmidos
- **Conformidade no manuseamento de alimentos:** São também luvas de manuseamento de alimentos aprovadas pela FDA, o que as torna adequadas para aplicações de processamento de alimentos



Indústrias

- Transformação de alimentos

Aplicações

- Armazenamento em locais frios
- Utilização no exterior durante o inverno
- Todas as aplicações de transformação de alimentos que impliquem contacto com géneros alimentares

ACTIVARMR™

78-110

Luvas de isolamento térmico para aplicações alimentares

Anteriormente conhecida como: ProFood®78-110

Principais características

- **Fibras de núcleo oco:** Para revestimentos térmicos consistentemente quentes
- **Tecnologia de tricotagem automática:** utilização prolongada verdadeiramente confortável
- **Design ambidestro e sem costuras:** destreza, flexibilidade e praticidade

Aceleradores químicos de vulcanização

- Proteínas de borracha natural

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	ACONDICIONAMENTO
ActivArm® 78-110	mATERIAL DO FORRO: Thermolite®, Elastano cuff Estilo: Punho tricotado	13	7, 9	224-254 mm	12 pares/saco, 12 sacos/cartão

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.