

ACTIVARMR™

80-600

Luva resistente a cortes pesados com aramida

Anteriormente conhecida como: PowerFlex®80-600



Cortes



Calor



Aplicações intensivas

Luvas de trabalho duráveis e resistentes aos cortes, combinando conforto com um desempenho de aderência firme

- **Aderência melhorada:** O revestimento de látex de borracha natural das luvas industriais ActivArmTM 80-600 apresenta um acabamento enrugado elevado, melhorando o desempenho de aderência em condições secas e molhadas
- **Defesas avançadas:** Estas luvas resistentes à abrasão possuem um revestimento de látex de borracha natural e um forro tricotado de aramida, cumprindo as normas ANSI/ISEA 105-2024 CUT A2 e EN ISO C, permitindo que os trabalhadores manuseiem vidro, metal e plásticos com segurança.
- **Conveniência adicional:** As luvas térmicas de trabalho ActivArmTM 80-600 também estão disponíveis em vários tamanhos, para atender a todos os trabalhadores e prevenir lesões no local de trabalho



Indústrias

- Máquinas e equipamentos

Aplicações

- Operações de forjamento
- Extrusão, dobragem e furação de formas

ACTIVARMR™

80-600

Luva resistente a cortes pesados com aramida

Anteriormente conhecida como: PowerFlex®80-600

Principais características

- **Acabamento enrugado elevado:** Excelente desempenho de aderência em condições molhadas e secas
- **Forro tricotado de aramida e revestimento de borracha:** Resistência moderada ao corte
- **Opções de tamanhos variados:** Para proteção de mãos de qualidade que atende a todos

Aceleradores químicos de vulcanização

- Ditiocarbamatos
- Proteínas de borracha natural
- 2-mercaptobenzotiazol de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



X444C

EN 407



X2XXXX



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
ActivArm™ 80-600	Acabamento: Palma revestida Material de revestimento: Látex de borracha natural MATERIAL DO FORRO: Aramida cuff Estilo: Punho tricotado	10	7, 8, 9, 10	250-290 mm / 9.84-11.41 inches	Azul	12 pares/saco, 6 sacos/cartão

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

Ansell