

Anteriormente conhecida como: PowerFlex® 80-813



Calor



Cortes



Trabalhos elétricos



Aplicações médias

Luvas confortáveis resistentes ao fogo, que oferecem proteção avançada contra arco elétrico e cortes

- **Proteção especializada:** As luvas resistentes ao calor ActivArm® 80-813 são testadas de acordo com as normas CGSB 155.20-2000 FR, apresentando um design líder na indústria de Categoria 2 de Risco de Arco Elétrico que protege contra os perigos de arco elétrico
- **Defesas avançadas:** Incluem um fio composto Dupont™ Kevlar® e um fino forro tricotado de 13 g, proporcionando uma resistência ao corte de nível EN ISO C/ANSI A4 e protegendo as mãos ao permitir o manuseamento seguro de componentes afiados
- **Maior destreza:** A tecnologia patenteada e o design ergonômico das luvas industriais ActivArm® 80-813 garantem uma excelente flexibilidade e proteção das mãos
- **Maior aderência:** Graças ao seu revestimento de espuma macia patenteado, são luvas com melhor aderência, reduzindo o deslizamento e a tensão nas mãos e garantindo um desempenho de aderência seguro em ambientes húmidos, oleosos e secos



Indústrias

- Máquinas e equipamentos
- Exploração mineira
- Petróleo e gás
- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Serviços públicos

Aplicações

- Tarefas profissionais com potencial exposição a arcos elétricos ou incêndios instantâneos
- Painéis de equipamentos elétricos sem corrente
- Exploração e comutação de equipamentos elétricos (NFPA 70E)
- Manutenção de instalações e maquinaria
- Manuseamento de componentes ou objetos aguçados em metal

Anteriormente conhecida como: PowerFlex® 80-813

Principais características

- **Materiais resistentes ao fogo:** Cumprem as normas CGSB 155.20-2000 FR
- **Design resistente ao arco elétrico:** proteção ASTM F2675-13 Categoria 2*
- **Fio Dupont™ Kevlar® resistente aos cortes:** Proteção avançada contra cortes
*Classificação do arco (ATPV) = 9,4 cal/cm² Categoria de arco de nível 2 de acordo com ASTM F2675-13

Aceleradores químicos de vulcanização

- Dibutilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
ActivArm® 80-813	Acabamento: Palma revestida Material de revestimento: Espuma de neopreno MATERIAL DO FORRO: Fibra de vidro, Modacrílico, Aramida cuff Estilo: Punho tricotado	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-260 mm; 8,86-10,24 polegadas	Preto	• 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699