



Cortes



Aplicações médias

Luas de trabalho versáteis que oferecem uma excelente aderência e conforto respirável

- **Proteção otimizada:** Duas vezes mais finas do que o couro normal e com seis vezes mais proteção contra cortes, estas luvas de aço inoxidável e Kevlar® oferecem uma barreira protetora eficaz contra tesouras, parafusos e chapas metálicas
- **Maior aderência:** As luvas de proteção ActivArm® 97-002 são reforçadas com um revestimento de espuma de nitrilo à volta da palma, resultando numa aderência altamente resistente em ambientes húmidos e secos
- **Conforto elevado:** Concebidas tendo em mente a táctilidade respirável, estas luvas industriais possuem um design ergonómico, bem isolado e com destreza
- **Características melhoradas:** As luvas de trabalho de segurança ActivArm® 97-002 possuem um punho de Velcro® ajustável que ajuda a obter um ajuste confortável e seguro, ao mesmo tempo que impede a entrada de sujidade e detritos para uma melhor proteção do pulso



Indústrias

- Automóvel
- Transformação de alimentos
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais

Aplicações

- Manuseamento de painéis e chapas de metal
- Recolha e aperto de componentes
- Ajuste de peças e sistemas
- Reparação e manutenção de equipamentos
- Manutenção e reparação de equipamentos
- Ajuste de sistemas e aperto de parafusos
- Transformação de folhas, bobinas e tubos
- Fabrico de peças de metal e folhas de vidro

Principais características

- **Aço inoxidável e fibras de Kevlar®:** excelentes luvas resistentes aos cortes
- **Revestimento de espuma de nitrilo:** Luvas de trabalho respiráveis com uma aderência excecional
- **Design ergonómico e sem costuras:** maior destreza e conforto

Aceleradores químicos de vulcanização

- Dietilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



EN388: 2016



4X21B



ABR



CUT

Tecnologias



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	ACONDICIONAMENTO
ActivArm® 97-002	Acabamento: Palma revestida Material de revestimento: Nitrilo MATERIAL DO FORRO: Nylon, Elastano, Aço inoxidável, Kevlar® cuff Estilo: Velcro®	18	9, 10, 11	226 - 269 mm, 8-10"	• 12 pares por caixa • 72 pares por caixa

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.