



Luvas de proteção eléctrica que combinam segurança e conforto, para uma proteção garantida das mãos

- **Maior durabilidade e flexibilidade:** As luvas isoladas ActivArmr® Electrical Protection Class 1 - RIG114B são fabricadas em látex de borracha natural flexível e duradouro, utilizando um procedimento de imersão ecológico
- **Ergonomia avançada:** O seu design de mão em repouso e os dedos não abertos ajudam a minimizar a fadiga da mão
- **Conforto elevado:** O punho alargado e de proporções generosas destas luvas de segurança eléctrica permite um conforto amplamente ventilado
- **Defesas especializadas:** Têm certificação de arco eléctrico (APC 2 em combinação com luvas de couro 96-003)* e podem suportar uma tensão de contacto CA máxima de 7500 V (CC máxima 11250), bem como ácido, ozono e temperaturas muito baixas**
- **Maior praticidade:** Um acabamento liso e temperado facilita a colocação e a remoção do acessório
- **Proteção certificada:** Como EPI eléctrico, também cumprem as normas CSA, NFPA e OSHA aplicáveis
*ATPV: 59 cal/cm², ATPV: 92 cal/cm² com luvas de couro 96-002; EBT: 33 cal/cm² com luvas de couro 96-003
**Categoria A, Z e C, respetivamente



Indústrias

- Automóvel
- Electrical
- Construção
- Máquinas e equipamentos
- Exploração mineira

Aplicações

- Aplicações com risco de tensão de contacto
- Prestadores de serviços eléctricos
- Fabrico e reparação de motores híbridos
- Manutenção, reparações e operações (MRO) em todos os ambientes industriais
- Reparação e manutenção de veículos de transporte coletivo
- Manutenção, reparação e transmissão em instalações eléctricas
- Reparação de telecomunicações perto de cabos eléctricos

Anteriormente conhecida como: E017B

Principais características

- **Formulação de látex de borracha natural:** Para EPI elétrico flexível e duradouro
- **Design ergonómico:** Redução da fadiga das mãos, para uma melhor utilização
- **Normas de arco elétrico:** IEC 614821-2:2014 e ASTM F2675:2021

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
Proteção eléctrica ActivArmr Classe 1 - RIG114B	Material de revestimento: Látex de borracha natural cuff Estilo: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 9, 10, 11, 12	360mm/14polegadas - RIG114B, RIG114Y 410mm/16polegadas - RIG116B, RIG116Y	Preto	• 1 par por embalagem, 10 pa por caixa

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic. 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

