

Luvas de neopreno RABS/isolador, concebidas para ambientes de trabalho médio com produtos químicos agressivos

Tamanho da porta: 178 mm/7"

Espessura: 0,51 mm/20 mil

- **Proteção especializada:** As luvas isoladoras de neopreno AlphaTec® 55-301 cumprem as normas de resistência química EN ISO 374, protegendo os utilizadores da maioria dos ácidos, álcoois, óleos e lubrificantes
- **Destreza garantida:** A espessura média confere a estas luvas isoladoras uma melhor destreza, para uma melhor utilização durante um período prolongado
- **Redução dos riscos de contaminação:** A sua conceção sem revestimento reduz a possibilidade de absorção de produtos químicos e os riscos de contaminação associados
- **Maior durabilidade:** Estas luvas de neopreno também garantem uma resistência à abrasão EN 388:2016+A1:2018 de nível 2



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Resistência química em conformidade com a norma EN ISO 374:** proteção fiável das mãos
- **Espessura média:** Maior destreza, para um manuseamento mais simples das peças
- **Sem forro:** riscos de contaminação minimizados, limpeza mais fácil

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

Modelo do produto	55-301
Material	Polímero de neopreno
Cor	Preto
Forma	Ambidestra
Superfície luva externa	Lisa
cuff Estilo	Com rebordo
Instruções de armazenamento	Conservar num ambiente seco e escuro, a uma temperatura compreendida entre 5 °C e 22 °C. Manter no acondicionamento original quando não estiver em utilização.
Tamanhos disponíveis	9, 10
Faixa de temperatura operacional	De -30°C a 50°C
salas limpas Classe	Ambiente não crítico
Validade	Cinco (5) anos a contar da data de fabrico.
Testado para uso com quimioterapia Drogas	Não
antiestático	Não
Normas	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Categoria III, UKCA
Aceleradores químicos de vulcanização	Dissulfureto de tetrametiltiuram

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de teste
Comprimento (mm/pol.)	711 mm / 28"	EN 455-2
Tamanho da abertura	178 mm/7"	
Espessura mínima da palma, parede simples (mm/mil. pol.)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2
Espessura mínima do punho, parede simples (mm/mil. pol.)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, EN 388:2016+A1:2018

Risco	Nível de desempenho
Resistência à abrasão	Level 2
Resistência aos cortes por lâminas	Level 1
Resistência ao rasgo	Level 0
Resistência aos furos	Level 0

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

	PORT SIZE	7	7
	TAMANHO	9	10
55-301	N.º DE REENCOMENDA	55301090	55301100

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444 (EUA)
F: +1 800 800 0445 (EUA)
T: +1-800-363-8340 (Canadá)

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Reino Unido

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.