

Proteção robusta contra produtos químicos e conforto imbatível

- Modelo com três camadas para proteção superior contra produtos químicos agressivos, incluindo ácidos, solventes e bases
- A estrutura com uma espessura fina na ordem das décimas de milímetro proporciona sensibilidade tátil e destreza superiores
- Material extremamente macio e conceção ergonómica para um ajuste e toque de exceção, bem como flexibilidade para maior durabilidade
- Menor taxa de furos aceitáveis (AQL: 0,65) e punho alongado para proteção fiável contra substâncias perigosas
- A fórmula e o processamento isentos de silicone garantem uma melhor proteção de produtos



Indústrias

- o aeroespácio
- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Ciências da vida
- Química
- Agricultura
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Serviços públicos
- Armazenamento

Recomendado para

- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Montagem e inspeção de componentes
- Reparação e manutenção de equipamentos
- Apoio e manutenção de linhas de produção
- Fim geral Pós-venda automóvel
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Mistura e composição de sólidos e líquidos
- Recolha e processamento de amostras
- Transferência de líquidos e sólidos entre reservatórios e depósitos e equipamento de processo

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 9001
Certificação de produtos	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
embalagem Overview	50 luvas por dispensador 10 distribuidores por caso 500 luvas por caixa
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Sri Lanka
A segmentação do produto	Alto risco
antiestático	Sim EN1149
Aceleradores químicos de vulcanização	Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	≥ 285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.198 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de produto da	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

