


Luvas descartáveis de nitrilo que proporcionam uma aderência segura e uma proteção duradoura

- **Maior aderência:** Com a nossa superfície Mega Texture para uma aderência consistente em condições secas e molhadas
- **Resistência aos rasgões:** Espessura robusta da palma de 0,13 mm/5,1 mil para resistir aos rasgões durante a utilização
- **Alta visibilidade:** cor laranja para aumentar a visibilidade durante o trabalho
- **Durável:** A fórmula forte proporciona uma proteção durável e confortável para as mãos
- **Aprovado para alimentos:** Ideal para uma vasta gama de aplicações de manuseamento de alimentos



Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Construção
- Máquinas e equipamentos
- Manutenção
- Fabrico
- Reciclagem e eliminação de resíduos

Recomendado para

- Fim geral Pós-venda automóvel
- Rotação e mudança de pneus
- Manutenção de veículos
- Transformação e manuseamento de alimentos
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Trabalhos mecânicos
- Reparação de motores e transmissões
- Manutenção
- Montagem de peças

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o Produto
Material	Nitrilo
Superfície luva externa	Com textura integral
normas de auditoria	ISO 13485, ISO 9001
Certificação de produtos	Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, ISO 18889:2019 G1, UKCA, EN 1149
embalagem Overview	100 luvas por embalagem 10 dispensadores por caixa 1000 luvas por caixa
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Tailândia
A segmentação do produto	Robustez
antiestático	Sim EN1149
Livres de silicone	Sim
Aceleradores químicos de vulcanização	Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	240 / 9.45		ASTM D6319,ASTM D3767
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1,EN 374-2
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.13/5.1		ASTM D6319,ASTM D3767
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.16/6.3		ASTM D6319,ASTM D3767
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Alongamento na rotura (%)	≥500	≥400	ASTM D412 & D573
Força de rotura (N)	≥6	≥6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de produto da	93256070	93256080	93256090	93256100	93256110

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

