



Electric



Condiții grele

Mănuși durabile, de protecție electrică de înaltă tensiune, pentru o siguranță maximă și un confort deosebit

- **Durabilitate și flexibilitate sporite:** Mănușile ActivArm® Electrical Protection Class 3 - RIG316B sunt alcătuite din latex de cauciuc natural, realizat printr-un proces de imersie eco-conștient, pentru o siguranță flexibilă și durabilă.
- **Ergonomie avansată:** Aceste mănuși izolate electric, cu degete neexpuse și cu designul "mână în repaus", limitează oboseala mâinii.
- **Confort sporit:** Manșeta lor evazată lasă spațiu pentru ventilație și îmbrăcăminte
- **Practicitate sporită:** Finisajul neted al acestor mănuși izolate electric face ca îmbrăcarea și îndepărtarea să fie convenabilă.
- **Apărare specializată:** Acestea tolerează o tensiune de atingere AC maximă de 26500 V (DC maximă 39750) și sunt certificate pentru a rezista la temperaturi foarte scăzute (Categorie C).
- **Protecție certificată:** Acestea se mândresc cu certificarea EN Categorie R pentru trecerea proprietăților A+Z+H* și îndeplinesc standardele relevante CSA, NFPA și OSHA.
*Conform cerințelor EN60903



Industrii

- Autovehicule
- Construcții
- Electrical
- Utilaje și echipamente
- Minerit

Aplicații

- Aplicații cu risc de tensiune la contact
- Contractanți de lucrări electrice
- Fabricația și reparația motoarelor hibride
- Reparații și operațiuni de întreținere în toate mediile industriale (MRO)
- Reparații și întreținere în transporturile publice
- Întreținere, reparații și transmitere în domeniul energiei
- Reparații la telecomunicații în apropierea cablurilor electrice

Clasa de protecție electrică 3 - RIG316B

Mănuși durabile, de protecție electrică de înaltă tensiune, pentru o siguranță maximă și un confort deosebit

Cunoscut anterior ca: E023B

Caracteristici de bază

- Formulă din latex de cauciuc natural:** durabilitate și flexibilitate combinate
- Design ergonomic:** Pentru mănuși de siguranță care minimizează oboseala mâinilor
- Manșetă evazată generoasă:** spațiu ideal pentru ventilație și îmbrăcăminte

Standarde de performanță și Conformare cu reglementările



In-house testing
EN388: 2016



X243D

Specificații

MARCĂ STIL	DESCRIERE	Finețe	DIMENSIUNE	LUNGIME	CULOARE ACOPERIRE	AMBALARE
ActivArm Clasa de protecție electrică 3 - RIG316B	Material acoperire: Cauciuc din latex natural Stil manșetă: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 9, 10, 11, 12	410 mm/16 inci - RIG316B	Negru	1 pereche/pungă, 10 perechi/cutie de carton

Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexic
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.