

# Mănuși sterile de cameră curată, până la cot, care oferă protecție personală confortabilă și flexibilă

- **Confort și flexibilitate sporite:** Mănușile BioClean™ Extra BLAS cu lungime până la cot, cu o compoziție de peliculă moale și elastică, îmbunătățesc flexibilitatea și confortul.
- **Protecție suplimentară:** Designul lor pe lungimea cotului asigură protecția antebrățului, încheieturii mâinii și a mâinii, limitând riscurile de contaminare încrucișată.
- **Reducerea riscurilor de contaminare:** Mănușile sterile BioClean™ Extra BLAS sunt, de asemenea, ambalate aseptice, sterilizate prin iradiere gamma (SAL minim de 10-6) și fabricate în conformitate cu standardele ISO, minimizând și mai mult riscurile de contaminare, și sunt prevăzute cu un ambalaj EasyTear™ neparticulat.
- **Rezistență sporită:** Suprafața texturată a acestor mănuși pentru camere curate și manșeta cu mărgelile sporesc rezistența și stabilitatea mănușilor, reducând riscul de rupere în timpul îmbrăcării.
- **Practicitate sporită:** În plus, mănușile pentru mediu controlat BioClean™ Extra BLAS sunt concepute pentru a fi purtate de două ori, pentru confortul zilnic.



**ATENȚIE:** Utilizarea în condiții de siguranță a acestor mănuși de către persoanele sensibile la latex nu a fost determinată. Acest produs conține latex de cauciuc natural care poate cauza reacții alergice.

## CARACTERISTICI CHEIE ȘI BENEFICII

- **Peliculă moale și elastică:** Pentru un confort flexibil
- **Design cu lungime până la cot:**

Acoperire suplimentară, mai puține  
riscuri de contaminare încrucișată

- **Nivelul de asigurare a sterilității\*:**  
Ambalate aseptice, sterilizate prin  
iradiere gamma

\*SAL minim de 10-6



# Extra BLAS

Mănușă sterilă de  
unică folosință din  
latex pentru camere  
curate

Industrii

- Medii controlate și critice
- Producție

FISA DE DATE TEHNICE

|                                                              | Informații despre produs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                                     | Latex de cauciuc natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Culoare                                                      | Natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formă                                                        | Ambidextră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manșetă                                                      | Cu bordură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fabricație/ Standarde de audit QMS                           | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Normativ                                                     | CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Contact cu alimente, Categoria III, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ambalare                                                     | <p>O pereche per mapă interioară de PE; o mapă per poșetă sigilată de PE EasyTear; 10 pungi pe pungă PE exterioară etanșă; 20 pungi exterioare pe cutie câptușită (200 perechi)</p> <p><b>Ambalaje mai durabile:</b> Aceste mănuși sterile sunt ambalate în ambalaje din plastic reciclabile* și livrate în cutii de carton reciclat.</p> <p>*Învelișul interior, punga, sacul și câptușeala sunt fabricate din folie pe bază de polietilenă (PE). Verificați întotdeauna statutul materialelor reciclabile la nivel local, deoarece este posibil ca aceste materiale să nu fie considerate adecvate pentru reciclare în locația dvs.</p> |
| Depozitare                                                   | A se păstra la adăpost de lumina directă a soarelui; a se păstra într-un loc uscat și în ambalajul original. Feriți de sursele de ozon. În cazul în care produsele sunt depozitate în mod corespunzător, așa cum este indicat, acestea nu își vor pierde performanțele sau își vor schimba caracteristicile în mod semnificativ. Dacă produsele pot fi afectate de îmbătrânire sau depozitare, data de expirare este menționată pe materialele de ambalare.                                                                                                                                                                               |
| Țara de origine                                              | India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensiuni disponibile                                       | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suprafața mănușii exterioare                                 | Palmă și degete texturate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Internal Glove Surface                                       | Clorurate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Metoda de sterilizare                                        | Iradiere cu raze GAMA (25 kGy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doză minimă de sterilizare                                   | 25kGy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nivel de asigurare a sterilității                            | 10 <sup>-6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Clasa de Cameră Curată                                       | Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Termenul de valabilitate                                     | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Testate pentru utilizare cu medicamente pentru chimioterapie | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nivel de proteine                                            | 50 µg/g sau mai puțin din proteinele extractibile totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antistatic                                                   | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Extra BLAS

Mănușă sterilă de unică folosință din latex pentru camere curate

| Proprietăți fizice                                            |                             |             |             |               | Metoda de testare |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| Măsurii                                                       | S (6.5 - 7)                 | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | EN ISO 21420      |
| Lungime (mm/in)                                               | 410 / 16                    |             |             |               |                   |
| Lățimea palmei (mm/in)                                        | 86/3.38                     | 95/3,7      | 106/4.17    | 115/4.53      |                   |
| Lipsa orificiilor                                             | 1.5 AQL Performance Level 2 |             |             |               | EN 374-2          |
| Număr tipic de particule<br>≥0,5 μm (număr/cm²)               | <1500                       |             |             |               | IEST-RP-CC005.4   |
| Grosimea țintă a palmei<br>cu un singur perete<br>(mm/mil)    | 0.18 / 7.09                 |             |             |               | EN 455-2          |
| Grosimea țintă a<br>degetului cu un singur<br>perete (mm/mil) | 0.21 / 8.27                 |             |             |               | EN 455-2          |
| Grosimea țintă a<br>manșetei cu un singur<br>perete (mm/mil)  | 0.13 / 5.12                 |             |             |               | EN 455-2          |
| Forța la rupere (N) în<br>timpul îmbătrânirii                 | ≥ 9 N                       |             |             |               | EN 455-2          |

## CONȚINUT DE IONI

| Concentrație în $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Tipic               | Concentrație în $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Tipic               |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Amoniu                                    | 0.333               | Azotat                                    | 0.528               |
| Bromură                                   | 0.053               | Azotit                                    | Disponibil la dosar |
| Calciu                                    | 1.155               | Fosfat                                    | 0.014               |
| Clorură                                   | 4.412               | Potasiu                                   | 0,075               |
| Fluorură                                  | Disponibil la dosar | Sodiu                                     | 0.025               |
| Litiu                                     | 0.230               | Sulfat                                    | 0.267               |
| Magneziu                                  | Disponibil la dosar | Zinc                                      | Disponibil la dosar |

## INFORMAȚII PENTRU COMENZI

| DIMENSIUNE           | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| COMANDĂ REPETATĂ NR. | BLAS-S      | BLAS-M      | BLAS-L      | BLAS-XL       |

## STANDARDE DE PERFORMANȚĂ ȘI CONFORMARE CU REGLEMENTĂRILE



Pentru informații suplimentare vizitați-ne la [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), sau sunați-ne la

### Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacific

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.



