


Mănuși de unică folosință extra-lungi pentru o protecție superioară a produsului și a lucrătorilor

- **Protecție chimică extinsă:** Mănușile MICROFLEX® 93-243 au o manșetă extra-lungă pentru a proteja o mai mare parte a brațului și pentru a oferi o protecție excelentă împotriva stropirii cu substanțe chimice - ideale pentru laboratoarele și fabricile farmaceutice, precum și pentru lucrătorii din industria alimentară.
- **Reducerea riscului de alergie:** Fabricat fără acceleratori chimici, ajutând la protejarea utilizatorilor împotriva alergiilor cutanate de tip IV
- **Design cu manșetă ultra-lungă:** Mănușile MICROFLEX® 93-243 au o manșetă pe lungimea cotului, concepută pentru a preveni rostogolirea și a minimiza riscul de contaminare încrucișată.
- **Prindere sigură:** Palma și degetele texturate ale acestor mănuși au ca rezultat o prindere mai sigură și mai sigură a instrumentelor și a sticlăriei
- **Protecția produsului:** Pentru a preveni contaminarea și a proteja integritatea produsului, aceste mănuși sunt ambalate în saci de polietilenă.



Industrii

- Prelucrarea alimentelor
- Biologie

Recomandat pentru

- Sensibilitate și dexteritate tactilă îmbunătățită, în special pentru proceduri delicate

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Suprafața mănușii exterioare	Complet texturat
Standarde de audit	ISO 9001
Certificarea produselor	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Prezentarea ambalajelor	100 de mănuși per sac de polietilenă 10 saci de polietilenă per cutie 1000 de mănuși per cutie
Instrucțiuni de depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	Malaezia
Segmentarea produselor	Risc ridicat
Antistatice	Da EN1149

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice		Metoda de testare
Lungime (mm/inci)	395/15,6		ASTM D3767,EN 420
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Grosimea palmei (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Grosimea degetului (mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
	ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE		DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE
Rezistența la rupere (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Forța la rupere (N)	≥ 6	≥ 6	

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

Măsura	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Cod produs	93243060	93243070	93243080	93243090	93243100	93243110

Standarde de performanță și conformare cu reglementările



Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

