

Mănuși EMS cu două straturi, rezistente la substanțe chimice, care oferă purtătorilor o protecție avansată de barieră

- **Apărare consolidată:** Designul cu două straturi și două culori al mănușilor EMS MICROFLEX® LifeStar EC™ 93-868, rezistent la substanțe chimice, oferă utilizatorilor protecție de barieră consolidată și rezistență chimică.
- **Protecție specializată:** Designul stratificat al acestor mănuși din nitril îndeplinește, de asemenea, standardele EN 374 tip B pentru protecția împotriva stropirii cu substanțe chimice.
- **Aderență susținută:** Vârfurile texturate ale degetelor și o compoziție neaderentă/nespumantă ajută utilizatorii medicali și profesioniștii din domeniul sănătății să mențină o aderență puternică în condiții uscate și umede
- **Protecție extinsă:** Aceste mănuși medicale" au o manșetă extinsă pe încheietura mâinii și pe partea inferioară a antebrațului, protejând lucrătorii la locul de muncă.
- **AQL scăzut:** AQL-ul scăzut de 0,65 al acestor mănuși pentru examene medicale întărește integritatea lor de barieră.



Industrii

- Chimică
- Biologie
- Prelucrarea alimentelor
- Sănătate

Recomandat pentru

- Administrare de medicamente
- Inspectarea, selectarea, verificarea pieselor
- Prelevarea și prelucrarea eşantioanelor
- Transfer de lichide și solide

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Suprafața mânășii exterioare	Degete texturate
Standarde de audit	ISO 13485, ISO 9001
Certificarea produselor	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Prezentarea ambalajelor	100 de mânăși pe dozator 10 dozatoare pe cutie 1000 de mânăși pe cutie XXXL: 90 de mânăși pe dozator
Instrucțiuni de depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	Malaezia
Segmentarea produselor	Risc ridicat
Antistatice	Da EN1149
Acceleratoare chimice de vulcanizare	Dibutilditiocarbamat de zinc (ZDBC) Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mânășă și deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice		Metoda de testare
Lungime (mm/inci)	≥ 280 / 11.0		ASTM D3767,EN 420
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	AQL: 0,65		ASTM D5151,EN 374-2
Grosimea palmei (mm/mils)	0.15 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
Grosimea degetului (mm/mils)	0.22 / 8.7		ASTM D3767,EN 420
	ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE		DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE
Rezistența la rupere (MPa)	27	22	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	650	550	ASTM D412
Forța la rupere (N)	14	11	EN 455-2

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

Măsura	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Cod produs	93868070	93868080	93868090	93868100	93868110	93868120

Standarde de performanță și conformare cu reglementările



Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mânăși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

