


SYNSATION™ PF

Mănușă de examinare nepudrată din vinil cu marcaj dual pentru o gamă largă de aplicații (disponibilă numai în EMEA)

Mănușă de examinare nepudrată din vinil cu marcaj dual pentru o gamă largă de aplicații (disponibilă numai în EMEA)

Această mănușă nesterilă realizată din vinil (clorură de polivinil) reprezintă o alternativă economică la latex. Această mănușă de examinare prezintă un marcaj CE ca dispozitiv medical clasa I și este certificată suplimentar și marcată CE drept echipament individual de protecție din categoria III, asigurând o calitate mai constantă și oferind protecție pentru o gamă largă de aplicații.



CARACTERISTICI CHEIE ȘI AVANTAJE:

- Suprafață interioară căptușită pentru îmbrăcare rapidă și ușoară
- Manșeta cu bordură previne alunecarea
- Protejează împotriva alergiei de tip I la latex

** Acest produs este disponibil numai în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA).

Industrii

- Sănătate

Recomandat pentru

- Proceduri de examinare scurte, cu risc scăzut
- Protecția împotriva alergiei de tip I față de latex a personalului sanitar sau a pacienților

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Suprafața mănușii exterioare	Neted
Standarde de audit	ISO 13485, ISO 9001
Certificarea produselor	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Prezentarea ambalajelor	100 de mănuși per dozator 10 dozatoare per ladă 1000 de mănuși per ladă
Instrucțiuni de depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	China
Antistatice	Netestat
Acceleratoare chimice de vulcanizare	Fără

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice		Metoda de testare
Lungime (mm/inci)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Grosimea palmei (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Grosimea degetului (mm/mils)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
	ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE	DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE	
Rezistența la rupere (MPa)	≥11	≥11	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	≥300	≥300	ASTM D412
Forța la rupere (N)	≥3.6	≥3.6	

Standarde de performanță și conformare cu reglementările



Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tehnologie



Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

