


Mănuși extra lungi care oferă performanțe fiabile și protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice

- **Protecție extinsă:** Aceste mănuși lungi de 355 mm oferă o protecție suplimentară a antebrațului.
- **Confort și durabilitate:** Materialul nitrilic puternic și confortabil rezistă la rupere și protejează în caz de stropi de substanțe chimice
- **Ușor de îmbrăcat:** O spălare suplimentară în timpul fabricării face ca aceste mănuși să fie ultra-ușoare pentru a fi mai ușor de îmbrăcat, de scos și de pus mănuși duble.
- **Risc redus de alergii:** Fabricat fără acceleratori chimici, ajutând la protejarea utilizatorilor împotriva alergiilor cutanate de tip IV.
- **Prindere sigură:** Designul complet texturat îmbunătățește aderența în laborator, în prelucrarea alimentelor și în alte aplicații.
- **Ambalare inteligentă:** Ambalat în saci de polietilenă pentru a minimiza riscurile de contaminare



Industrii

- Electronice
- Prelucrarea alimentelor
- Industrie
- Administrare de clădiri/igienizare
- Biologie
- Fabricație
- Reciclarea și eliminarea deșeurilor

Recomandat pentru

- Amestecarea materialelor
- Prelucrare și manipulare de alimente
- Manipulare de unelte
- Manipularea pistolletelor și pulverizatoarelor de vopsea/clei
- Analize de laborator
- Întreținerea și curățarea echipamentelor
- Manipularea produselor chimice

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Suprafața mănușii exterioare	Complet texturat
Standarde de audit	ISO 13485, ISO 9001
Prezentarea ambalajelor	50 de mănuși per sac de polietilenă 10 saci de polietilenă per cutie 500 de mănuși per cutie
Instrucțiuni de depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	Malaezia
Segmentarea produselor	Risc ridicat
Antistatice	Da EN1149


PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice	Metoda de testare	
Lungime (mm/inci)	355 / 14	ASTM D3767,EN 420	
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	1,5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1	
Grosimea palmei (mm/mils)	0.17 / 6.7	ASTM D3767,EN 420	
Grosimea degetului (mm/mils)	0.20 / 7.9	ASTM D3767,EN 420	
	ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE	DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE	
Rezistența la rupere (MPa)	≥14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Forța la rupere (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

Măsura	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Cod produs	93263070	93263080	93263090	93263100	93263110

Standarde de performanță și conformare cu reglementările



Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

