

Tidigare beteckning: Powerflex®80-400



Kyla



Värme



Medium Duty

Fleecefodrade arbetshandskar för säker och bekväm hantering i kalla förhållanden

- **Ökad synlighet:** Dessa skyddshandskar ger skydd mot skärskador och nötning i dåliga ljusförhållanden och har ett sömlöst foder i ljusgul frotté med slingor i akryl
- **Förstärkt grepp:** ActivArm® 80-400 värmehandskar har en ljusblå, skrynklig yta i handflatan som ger bättre grepp i våta och torra förhållanden
- **Optimerad isolering:** Dessa termiska arbetshandskar är fodrade med fleece och har en naturlig latexbeläggning och skyddar mot temperaturer så låga som -15°C/5°F (långvarig kontakt) och -30°C/-22°F (intermittent/kort kontakt), men kan också hantera heta komponenter upp till 250°C/480°F i 15 sekunder
- **Avancerad ergonomi:** ActivArm® 80-400 industrihandskars ergonomiska design ger användarna överlägsen passform och komfort, samtidigt som flexibilitet och fingerfärdighet säkerställs



Branscher

- Konstruktion
- Skogsbruk

Tillämpningar

- Frakt och lastning av produkt
- Konstruktion
- Utomhusanvändning vintertid

Tidigare beteckning: Powerflex®80-400

Viktiga funktioner

- **Design för ökad synlighet:** För personligt skydd i svagt upplysta miljöer
- **Krusad beläggning i handflatan:** Förbättrat grepp i vått och torrt
- **Fleecefoder:** För säkert handskydd vid låga temperaturer

Kemiska vulkaniseringsacceleratorer

- Ditiokarbamater
- Naturliga gummiproteiner
- Zink-2-merkaptobensotiazol

Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/ dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

Standarder för prestanda och Regelefterlevnad

efterlevnad av REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2231C

EN 407



X2XXXX

EN 511



020

Specifikationer

VARUMÄRKE MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	BELÄGGNINGSFÄRG	FÖRPACKNING
ActivArm® 80-400	Efterbehandling: Belagd innerhand Beläggingsmaterial: Naturgummilätex Material i innerhandsken: Akrylögelfrotté Kragmodell: Stickad mudd	7	7, 8, 9, 10, 11	250 - 290 mm, 10-12"	Blå	12 par/påse, 6 påsar/kartong

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699