



Skärskador



Värme



Hög tull

Högpresterande skyddshandskar som kombinerar skär- och värmebeständighet med utmärkt grepp

- **Avancerat försvar:** Skyddshandsken ActivArm® 80-658 har foder av stål, glasfiber och Kevlar® som ger EN ISO E-skärbeständighet och EN 407 nivå 2 värmekontaktbeständighet, för överlägset handskydd vid hantering av vassa och varma komponenter
- **Specialiserat skydd:** Med sin latexbeläggning och upphöjda, skrynkliga yta minskar dessa robusta handskar för tungt arbete halka och muskelspänningar, skyddar händerna och ger samtidigt ett starkt grepp
- **Förbättrade funktioner:** För extra skydd av underarm och handled har industrihandskarna ActivArm® 80-658 en extra lång, vätskeavvisande mudd med tre fjärdedels nedgång som skyddar huden mot potentiellt farliga vätskelösningar
- **Extra bekvämlighet:** De ljunggröna handskarna skyddar mot smuts, är tvättbara och finns i olika storlekar



Branscher

- Konstruktion
- Glastillverkning
- Metallbearbetning
- Återvinning och avfallshantering

Tillämpningar

- För tyngre arbetsuppgifter som ändå kräver känslighet
- Hantering av tandad metall
- Hantering av planglas, föremål med skarpa kanter
- Hantering av plåt, kapning av torra, målade eller galvade detaljer

Tidigare beteckning: Powerflex®80-658

Viktiga funktioner

- **Konstruktion med tre lager:** Extra motståndskraft mot skärsår, splitter och brännskador
- **Latexbeläggning med skrynklig yta:** Fast torr- och våtgrepp
- **Extra lång mudd:** För arbetshandskar med underarms- och handledsskydd

Kemiska vulkaniseringsacceleratorer

- Naturliga gummiproteiner (i beläggningen och den elastiska kragen)
- Zinkdietylditiokarbamat

Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/ dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

Standarder för prestanda och Regelefterlevnad



0493



EN388: 2016



XX43E

EN 407



X2XXXX

Specifikationer

VARUMÄRKE MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	BELÄGGNINGSFÄRG	FÖRPACKNING
ActivArm® 80-658	Efterbehandling: Belagd Beläggningsmaterial: Naturgummilatex Material i innerhandsken: Rostfritt stål, Nylon, Glasfiber, Bomull, Aramid Kragmodell: Extra lång	7	6, 7, 8, 9, 10, 11	250-300 mm; 9,84-11,81 tum	Blå	12 par/påse; 6 påsar/kartong

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699