

ACTIVARMR™

80-813

Handske som skyddar mot ljusbågar och skärskador

Tidigare beteckning: PowerFlex®80-813



Värme



Skärskador



Elinstallation



Medium Duty

Bekväma flamskyddade handskar med avancerat skydd mot ljusbågar och skärsår

- **Specialiserat skydd:** ActivArmr™ 80-813 värmeresistenta handskar är testade enligt CGSB 155.20-2000 FR-standarder och har en branschledande Arc Flash Hazard/Riskkategori 1-design som skyddar mot elektriska ljusbågar
- **Avancerat försvar:** De har ett kompositgarn av aramid och ett tunt stickat foder på 13 g, vilket ger skärskydd på EN ISO C/ANSI A4-nivå och skyddar händerna genom att möjliggöra säker hantering av vassa komponenter
- **Förbättrad fingerfärdighet:** ActivArmr™ 80-813 industrihandskarnas patenterade teknik och ergonomiska design ger utmärkt flexibilitet och handskydd
- **Förbättrat grepp:** Tack vare den egenutvecklade beläggningen av mjukt skum ger handskarna bättre grepp, vilket minskar halka och spänningar i händerna och garanterar ett säkert grepp i våta, oljiga och torra miljöer



Branscher

- Maskiner och utrustning
- Gruvindustri
- Olja och gas
- Bilindustri
- Eftermarknad fordon
- Underhåll av infrastruktur

Tillämpningar

- Arbetsuppgifter med eventuell exponering för ljusbågar eller explosiva flammor
- Icke-strömförande elutrustningspaneler
- Drift och omkoppling av elektrisk utrustning – NFPA 70E
- Underhåll av anläggning och maskinpark
- Hantering av vassa föremål

Tidigare beteckning: PowerFlex®80-813

Viktiga funktioner

- **Flamskyddande material:** Uppfyller CGSB 155.20-2000 FR-standarder
- **Överlägset skydd mot ljusbågar:** Arc Category nivå 1 enligt ASTM F2675-22
- **Skärsäkert aramidgarn:** Avancerat skydd mot skärskador

Kemiska vulkaniseringsacceleratorer

- Zinkdibutyliditiokarbamat

Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/ dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

Standarder för prestanda och Regelefterlevnad

efterlevnad av REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2X42C

EN 407



412100

Specifikationer

VARUMÄRKE MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	BELÄGGNINGSFÄRG	FÖRPACKNING
ActivArm™ 80-813	Efterbehandling: Belagd innerhand Beläggingsmaterial: Neopren Material i innerhandsken: Glasfiber, Modakryl, Aramid Kragmodell: Stickad mudd	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	213-262 mm / 8.38-10.31 inches	Svart	12 par/påse, 12 påsar/kartong

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgien
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699