



Skärskador



Medium Duty

Medeltunga skärskyddshandskar som kombinerar grepp med nötnings- och vibrationsbeständighet

- **Förstärkt skydd:** ActivArm® 97-003 skyddshandskar har INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, sammansmält med Kevlar® och fibrer av rostfritt stål, för skyddshandskar som ger ANSI A4/EN ISO D-skärskydd och sex gånger bättre skydd mot rivsår än standardalternativ av läderhandskar*.
 - **Förbättrat försvar och grepp:** Gelstopplning minskar vibrationer och stötar, medan nitrilskumbeläggning ger utmärkt grepp i både våta och torra förhållanden
 - **Ökad komfort:** Skyddshandskarna ActivArm® 97-003 har ZONZ™ Comfort Fit Technology, en ergonomisk design som andas och är försedda med justerbara kardborreband för ökad fingerfärdighet
- *Baserat på en intern studie som jämförde vanliga läderhandskar med alternativ utformade med ActivArm®-foder och INTERCEPT™-teknik (3/11)



Branscher

- Gruvindustri
- Olja och gas

Tillämpningar

- Positionering
- Drift av tunga maskiner
- Byggnadsställningar
- Uppställning och testning av hydraulutrustning
- Krossning och lossning av malm
- Primär slipning
- Reparation av hydraulutrustning
- Produktinspektion
- Underhåll av transportör och långvägg
- Allmänt pumparbete
- Hantering av verktyg
- Underhåll och reparationer av ventiler och ledningar
- Hantering av tandad metall
- Underhåll av utrustning, hantering och isolering av ställningsrör, rörarbete och sandblåstring
- Drift av tunga maskiner

Viktiga funktioner

- **INTERCEPT™** skärbeständighetsteknik: ANSI A4/EN ISO D skärbeständighet*
- **Gelstopppning:** För industrihandskar som dämpar vibrationer och stötar
- **ZONZ™ Comfort Fit Technology:** Förbättrad passform, känsla och komfort
*6 gånger större än standardalternativ för läderhandskar

Kemiska vulkaniseringsacceleratorer

- Zinkdietylditiokarbamat

Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

Standarder för prestanda och Regelefterlevnad



Specifikationer

VARUMÄRKE MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	FÖRPACKNING
ActivArm® 97-003	Efterbehandling: Belagd innerhand Beläggingsmaterial: Nitrilskum Material i innerhandsken: Nylon, Spandex, Rostfritt stål, Kevlar® Kragmodell: Kardborrband	13	9, 10, 11	269-278 mm	• 12 par i kartong

Tekniker



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgien
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Kanada
Tel: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699