

Elektriskt isolerande handskar klass 0 - RIG014Y

Formsydd elektriskt isolerande handskar som kombinerar komfort, hållbarhet och flexibilitet

Tidigare beteckning: E016Y



Elinstallation



Lätt arbete

Slitstarka, formsydd elskyddshandskar som skyddar arbetstagarna* med flexibel komfort

- **Ökad hållbarhet och flexibilitet:** ActivArm® Electrical Insulating Gloves Class 0 - RIG014Y är tillverkade av latex med hjälp av en miljövänlig doppningsprocess och är flexibla och slitstarka
- **Avancerad ergonomi:** Dessa elektriskt isolerade handskar har icke-spretande fingrar och en form som gör att händerna inte blir trötta
- **Förhöjd komfort:** Utsvängd mudd som ger plats för kläder och ventilation
- **Ökad praktisk användbarhet:** Den släta ytan gör det enkelt att ta på och av
- **Specialiserade försvar:** De är ljusbågscertifierade (APC 1 i kombination med 96-002 läderhandskar), tål en beröringsspänning på högst 1000 V AC (högst 1500 V DC) och tål syra, ozon och mycket låga temperaturer**.
- **Certifierat skydd:** De uppfyller också relevanta CSA-, NFPA- och OSHA-standarder för elektriska skyddshandskar
*I enlighet med EN 61482-1-2
**Kategori A, Z respektive C



Branscher

- Bilindustri
- Electrical
- Konstruktion
- Gruvindustri
- Maskiner och utrustning

Tillämpningar

- Tillämpningar med risk för beröringsspänning
- Elentreprenörer
- Tillverkning och reparationer av hybridmotorer
- Underhåll, reparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO)
- Reparationer och underhåll för kollektivtrafik
- Underhåll, reparationer och överföring av elkraft
- Telekomreparationer nära elledningar

Elektriskt isolerande handskar klass 0 - RIG014Y

Formsydd elektriskt isolerande handskar som kombinerar komfort, hållbarhet och flexibilitet

Tidigare beteckning: E016Y

Viktiga funktioner

- **Naturgummilatexformulering:** Stor flexibilitet och hållbarhet
- **Ergonomisk utformning:** För elektrisk PPE som orsakar minimal handtrötthet
- **Generöst utsvängd mudd:** Tillräckligt utrymme för både kläder och ventilation
*Certifierad enligt IEC 614821-2:2014 och ATSM F2675:2021 standarder för ljusbåge

Standarder för prestanda och Regelefterlevnad



Specifikationer

VARUMÄRKE MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	BELÄGGNINGSFÄRG	FÖRPACKNING
ActivArm Elektriska isoleringshandskar klass 0 - RIG014Y	Beläggingsmaterial: Naturgummilatex Kragmodell: Straight Cuff with rolled beaded edge		7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360 mm/14 tum	Gul	1 par/påse, 10 par/kartong

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699