

EPDM RABS/isolatorhandskar, utformade med FDA-godkänt premiummaterial, vilket innebär färre handskbyten

Portstorlek: 203mm/8"

Tjocklek: 0,6mm/24 mil

- **Optimerad hållbarhet:** AlphaTec® EPDM Isolator Glove 85-501 är konstruerad för upprepad sterilisering i autoklav (upp till 50 gånger) och har en verkligt lång livslängd
- **Säkerställt skydd:** Isolatorhandskarna uppfyller kraven i EN ISO 374-1:2016 och skyddar användaren från väteperoxid och desinfektionskemikalier
- **Förlängd livslängd på handskarna:** De tål frekvent exponering för syre, UV-strålar och ozon utan att åldras snabbt
- **Ökad miljövänlighet:** Halogenfria, kan bortskaffas på ett säkert sätt genom förbränning
- **Överensstämmelse med livsmedelshantering:** De överensstämmer med FDA:s regler för kontakt med livsmedel (FDA:s positiva lista) 21 CFR 177 för indirekta livsmedelstillsatser



VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **Sammansättning av EPDM:** Utformad för fingerfärdighet och upprepad autoklavsterilisering
- **Kemisk beständighet:** Väteperoxid/vanliga desinfektionskemikalier
- **Robust design:** ingen snabb åldring, även vid exponering för syre, UV-strålar och ozon

TEKNISKT DATABLAD

Produkthereferens	85-501
Material	Etenpropendiengummi EPDM
Färg	Svart
Form	Handneutral
Ytan på handskens utsida	Slät
Kragmodell	Rullad
Förvaringsanvisningar	Förvara mörkt, torrt och vid en temperatur på +5-22 °C. Förvara produkten i originalförpackningen när den inte används.
Tillgängliga storlekar	11, 9.5
Intervall arbetstemperatur	Från -20°C till 130°C
Renrumsklass	Icke-kritiska miljöer
Lagringstid	Tre (3) år från tillverkningsdatum.
Testad för användning med cytostatika	Nej
Standarder	CE 0493, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kategori III
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	- Difenylguanidin - Tetrametyltiuramdisulfid

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden	Provningsmetod
Längd (mm/tum)	800/32	EN ISO 21420
Portstorlek	8"	
Mål tjocklek innerhand, enkel vägg (mm/mil)	0.60 mm / 24 mil	EN 455-2
Mål tjocklek fingrar, enkel vägg (mm/mil)	0.60 mm / 24 mil	EN 455-2
Mål tjocklek krage, enkel vägg (mm/mil)	0.60 mm / 24 mil	EN 455-2

SKYDD MOT MEKANISKA RISKER, EN 388:2016+A1:2018

Risk	Funktionsnivå
Nötningshållfasthet	Level 2
Skärhållfasthet	Level 1
Rivhållfasthet	Level 1
Punkteringsmotstånd	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	1

BESTÄLLNINGSPERIOD

	PORT SIZE	8"/203mm	8"/203mm
	STORLEK	9.5	11
85-501	BEST.NR	85501095	85501110

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
USA T: +1 800 800 0444
USA F: +1 800 800 0445
Kanada T: +1-800-363-8340

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133


Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder för prestanda och regelförlevnad



Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.