

FDA-GODKÄNT(*), VITT KVALITETSMATERIAL MED SVART FODER FÖR BROTTDETEKTERING

AlphaTec RABS- och isolatorhandskar av EPDM Plus har ett brottdetekteringssystem med dubbla skikt: ett unikt vitt material på svart foder. Handskarna tillverkas av kvalitetsmaterial i enlighet med FDA:s föreskrifter för livsmedelskontakt ("FDA Positive List"), 21 CFR 177 Indirect Food Additives, och är konstruerade för upprepade autoklavsterilisering (upp till 50 gånger), vilket minskar behovet av handskbyten.

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Brottdetekteringssystem med dubbla skikt: unikt vitt material på svart foder.
 - Material av hög kvalitet i enlighet med FDA CFR21*.
 - Konstruerad för upprepade autoklavsterilisering (upp till 50 gånger), vilket minskar behovet av handskbyten.
 - Beständig mot väteperoxidlösningar och vanliga desinfektionsmedel.
 - Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålning och ozon.
 - Motstår temperaturer upp till 130 °C vid upprepade sterilisering.
 - Halogenfri: lämplig för avfallshantering genom förbränning.
 - Finns i portstorlekar som passar de flesta handskboxar.
- (*) full efterlevnad av FDA:s föreskrifter för livsmedelskontakt ("FDA Positive List"), 21 CFR 177 Indirect Food Additives

TEKNISKT DATABLAD

Produkthereferens	85-600
Material	Etenpropendiengummi EPDM plus
Färg	Vit utsida, svart insida
Form	Handneutral
Ytan på handskens utsida	Slät
Kragmodell	Rullad
Förvaringsanvisningar	Förvara mörkt, torrt och vid en temperatur på +5-22 °C. Förvara produkten i originalförpackningen när den inte används.
Tillgängliga storlekar	9.5, 11
Intervall arbetstemperatur	Temperaturintervall -20 °C till 130 °C
Renrumsklass	Icke-kritiska miljöer
Lagringstid	Tre (3) år från tillverkningsdatum.
Testad för användning med cytostatika	Nej
Standarder	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Kategori III
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	- Difenylguanidin - Tetrametyltiuramdisulfid - Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC)

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden	Provningsmetod
Längd (mm/tum)	813 mm/32"	EN ISO 21420
Portstorlek	203 mm/8"	
Mål tjocklek innerhand, enkel vägg (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2
Mål tjocklek krage, enkel vägg (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2

SKYDD MOT MEKANISKA RISKER, EN 388:2016+A1:2018

Risk	Funktionsnivå
Nötningshållfasthet	Level 3
Skärhållfasthet	Level 1
Rivhållfasthet	Level 0
Punkteringsmotstånd	Level 0
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

BESTÄLLNINGSPERIOD

	PORT SIZE	8"/203mm	8"/203mm
	STORLEK	9.5	11
85-600	BEST.NR	85600095	856001100

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
USA T: +1 800 800 0444
USA F: +1 800 800 0445
Kanada T: +1-800-363-8340

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder för prestanda och
regelefterlevnad



Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.