

FLASH typ CV/VP1

Flamhärdig och återanvändbar flerskiktsbarriär mot kemikalier, skydd av typ 1/nivå A.

Överlägset kemikalieskydd och flamhärdighet för HAZMAT-insatser.

- Uppfyller NFPA 1991:2016 inklusive de frivilliga kraven för gasmolnsbrand ("chemical flash fire") och kondenserad gas ("liquefied gas").
- Patenterat textilsystem med kloroprengummi på aramidbaserad textil som ger excellent flamhärdighet och nötningsmotstånd.
- Utgör en enastående barriär mot ett stort antal olika kemikalier.
- Väl beprövad helkapslad design som passar med alla större SCBA-märken och flaskstorlekar.
- PyroMan™-testad.

Branscher

- Livsmedelstillverkning
- Biovetenskap
- Kemikalie
- Bransch
- Brottsbekämpning
- Brand och räddning

Tillämpningar

- Underhåll av anläggningar och maskiner
- Nödsituationer vid anläggning
- Oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser
- Incidenter med biologiskt riskmaterial
- Övåntade läckor, spill eller andra utsläpp
- Tankrengöring
- CBRN-räddningstjänster
- Kemikalieläckor
- Utryckning
- Incidenter med farligt material



PRODUKTINFORMATION

Produktmaterial	Utsida: aramidtextil med beläggning av kloropregummi. Inside: kloropregummi och ett flerskikttslaminat.
Designegenskaper	• Helkapslad design typ CV (med visir och puckel, andningsapparat bärs inuti dräkten) • Helkapslad design typ VP1 (större visir, puckel, andningsapparat bärs inuti dräkten)
Sömtyyp	Sydd, täckta av gummitelj på utsidan och en barriärlaminattej på insidan
Översikt standarder	<ul style="list-style-type: none"> • NFPA 1991:2016 inkl. krav för skydd mot gasmolnsbrand och kondenserad gas som tillval* • EN 943-1:2015 och EN 943-1/FprA1:2018 • EN 943-2:2002 och FprEN 943-2:2018 • EN 1073-2:2002 (skydd mot radioaktiva partiklar) • EN 14126:2003 (skydd mot smittämnen) • EN 1149-5:2008 (antistatiskt dräktmaterial) • Godkänd för användning i ATEX-zon 2/21, 22 och med kemikaliegrupp IIA <p>* Endast helkapslade dräkter med insydda strumpor/skor.</p>
Produktreferens	FLASH typ CV/VP1
Storlekar	XXS-XXXL
Vikt	650 g/m ²
Dragkedja	AlphaTec® HCR-dragkedja med barriärfilm för ökad kemikaliebeständighet. Dragkedjan stängs nedåt för extra säkerhet och skyddas av en stänkskyddsflik.
Skodon och påmonterade tillbehör	Insydda strumpor/skor av samma material som dräkten. Alternativt påmonterade skyddsskor av svart nitrilgummi med europeiskt godkännande som brandmansskor. Skorna monteras med ett ergonomiskt utformat ringfäste för enkelt byte av skor. NFPA 1991 certifierade dräkter har insydda strumpor.
Ingår i varje leverans	<ul style="list-style-type: none"> • 1 skyddsfoam för puckelns insida • 1 par bekväma innerhandskar av bomull • 2 extra låssprintar för bajonettringssystemet för handskena • 1 Molycote-smörjmedel för O-ringarna i bajonettringssystemet för handskena • 1 fettstift för smörjning av dragkedjan • 1 par bekväma överdragsstrumpor av silikon (endast för dräkter med insydda strumpor) • 1 klädhängare • 1 AlphaTec® förvaringsväska
Visir och ansiktstätning	<ul style="list-style-type: none"> • Visiret tillverkas av styv, 2 mm, stöttålig och kemikaliebeständig PVC • Finns i två storlekar, CV eller den större VP1 • Täcks av en utbytbar, antistatisk och avdragbar ATEX-lins
Ventilation	Ett ventilationssystem ingår som standard. Systemet upprätthåller ett konstant övertryck inne i dräkten för användarens säkerhet. Regulatorventilen AlphaTec® MkII har 3 ventilationshastigheter (2, 30 och 100 l/min) plus avstängt läge. CEJN 221-hankoppling för anslutning till SCBA (separat anslutnings slang krävs). Två övertrycksventiler på baksidan av huvan.
Skodon och påmonterade tillbehör	Insydda strumpor/skor av samma material som dräkten. Alternativt påmonterade skyddsskor av svart nitrilgummi med europeiskt godkännande som brandmansskor. Skorna monteras med ett ergonomiskt utformat ringfäste för enkelt byte av skor. NFPA 1991 certifierade dräkter har insydda strumpor.
Valfria funktioner och tillbehör	<ul style="list-style-type: none"> • Kombinerad regulatorventil och luftslangsgenomböring MkII • Imskyddslins • Hands-free visirbelysningsystem • Inre midjerem och benförkortning för storleksjustering • Manometerhållare och fickor och stroppar på insidan för radio, PTT m.m. • D-ring för fäste av små mätinstrument och verktyg • Anpassad märkning, t.ex. siffror, bokstäver, logotyper • AlphaTec® 58-800 överhandske för förbättrat skärskydd och punkteringsmotstånd • Andra tillbehör finns tillgängliga på begäran

För mer information, besök www.ansell.com eller kontakta oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgien
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133