

Tidigare beteckning: TRELLCHEM® FLASH Type CV/VP1

Slitstark flamskyddad skyddsdräkt som skyddar mot kemikalier och olika faror.

- **Specialiserat skydd:** AlphaTec® FLASH Type CV/VP1 skyddsdräkt med kloropregummi över aramidbasväv ger flam-, kemikalie- och nötningsbeständighet
- **Säkerställt försvar:** Denna skyddsdräkt uppfyller kraven i NFPA 1991(1990) och har visat sig skydda mot bl.a. kemiska blixtränder och kondenserad gas
- **Förbättrad bekvämlighet:** Den inkapslande designen passar ovanpå de flesta större SCBA-märken och flaskstorlekar, för verkligt praktiskt, robust personligt skydd
- **Beprövad kompetens:** AlphaTec® FLASH Type CV/VP1 uppfyller även PyroMan™-normerna för termiskt skydd, vilket ger ett beprövat och testat skydd mot termiska risker



Branscher

- Livsmedelstillverkning
- Biovetenskap
- Kemikalie
- Bransch
- Brottsbekämpning
- Brand och räddning
- Försvar
- Försvarsindustri
- Olja och gas

Tillämpningar

- Underhåll av anläggningar och maskiner
- Nödsituationer vid anläggning
- Oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser
- Incidenter med biologiskt riskmaterial
- Övuntade läckor, spill eller andra utsläpp
- Tankrengöring
- CBRN-räddningstjänster
- Kemikalieläckor
- Utryckning
- Incidenter med farligt material

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **Kloropren- och aramidväv:** Hög flamsäkerhet* och nötningsbeständighet
- **NFPA 1991(1990) standard:** Skydd mot kemisk brand och kondenserad gas
- **Inkapslande design:** Kompatibel med större SCBA-märken och flaskstorlekar

*PyroMan™ testad för termiskt skydd

Diagram över material





Diagram över sömmar



Performance Standards



Produktinformation

Produktinformation	
Tillgängliga storlekar	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Färg	Orange, Olivgrön
Ursprungsland	Litauen
Förpackningsöversikt	Individuellt förpackad
Produktmaterial	Utsida: aramidtextil med beläggning av kloropregummi. Inside: kloropregummi och ett flerskiktsslaminat.
Produktreferens	FLASH typ CV/VP1
Översikt standarder	• NFPA 990 (NFPA 1991), inkl. tillvalskraven för skydd mot kemisk brand och kondenserad gas*. • EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2/ET • EN 1073-2:2002 (skydd mot radioaktiva partiklar) • EN 14126:2003 (skydd mot smittämnen) • EN 1149-5:2008 (antistatiskt dräktmaterial) • Godkänd för användning i ATEX-zonerna 2/21, 22 och kemisk grupp IIA * Endast inkapslingsdräkter med insydda strumpor/byxor.
Sömtyp	Sydd, täckta av gummitejp på utsidan och en barriärslaminattejp på insidan
Lagringstid	7 años

Komponenter och tillbehör till dräkter

Komponenter och tillbehör till dräkten	
Designegenskaper	Typ CV: Inkapslande konstruktion med puckel och visir, andningsapparat som bärs inuti dräkten. Typ VP1: Inkapslande design med puckel och större visir, andningsapparat som bärs inuti dräkten.
Visir och ansiktstätning	- Visir tillverkat av en styv 2 mm slagtålig och kemikaliebeständig PVC - Finns i två valfria storlekar; CV eller den större VP1 - Täckas av en utbytbar, antistatisk Tear-off/ATEX-lins;
Handskar och påmonterade tillbehör	2-delat system med innerhandske AlphaTec® 02-100 med barriär och handske AlphaTec® 38-628 Viton®/Butylgummi. Handskarna fästs med AlphaTec® Bayonet handskringssystem, som ger snabbt och enkelt handskbyte. NFPA 1991(1990) certifierade dräkter har ett 3-delat handsksystem med ovanstående plus AlphaTec® 58-800 överhandske för ytterligare skärskydd.
Skodon och påmonterade tillbehör	Insydda strumpor/skor av samma material som dräkten. Alternativt påmonterade skyddsskor av svart nitrilgummi med europeiskt godkännande som brandmansskor. Skorna monteras med ett ergonomiskt utformat ringfäste för enkelt byte av skor. NFPA 1991(1990)-certifierade dräkter har insydda strumpor.
Dragkedja	AlphaTec® HCR-dragkedja med barriärfilm för ökad kemikaliebeständighet. Dragkedjan stängs nedåt för extra säkerhet och skyddas av en stänkskyddsflik.
Ventilation	Ett ventilationssystem ingår som standard. Systemet upprätthåller ett konstant övertryck inne i dräkten för användarens säkerhet. AlphaTec® reglerventil har 3 ventilationshastigheter (2, 30 och 100 l/min) plus noll-/avstängningsposition. CEJN 221-hankoppling för anslutning till SCBA (separat anslutningsslang krävs). Två AlphaTec® avgasventiler på baksidan av huven.
Valfria funktioner och tillbehör	- AlphaTec® kombinerad reglerventil och luftledningsgenomföring - Anti-fog lins - AlphaTec® handsfree visirbelysningsystem - Invändigt midjebälte och benförkortare för storleksjustering - Manometerhållare och innerfickor och öglor för radio, PTT etc. - D-ring för små mätinstrument och verktyg - Anpassad märkning, t.ex. siffror, bokstäver, logotyper - AlphaTec® 58-800 överhandske för bättre skär- och sticksäkerhet - Andra tillbehör finns tillgängliga på begäran
Ingår i varje leverans	- 1 st skyddande skum för innerpuckeln - 1 par bekväma innerhandskar - 2 st extra låsstift för Bayonet-handskringssystemet - 1 st Molycote-smörjmedel för O-ringarna i Bayonet-handskringssystemet - 1 st fettpinne för smörjning av dragkedjan - 1 par bekväma silikonöverstrumpor (endast för kostymer med insydda strumpor) - 1 st galge - 1 st AlphaTec® förvaringspåse

För mer information, besök www.ansell.com eller kontakta oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Nordamerika Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australien Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Asien och Stillahavsområdet Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Latinamerika och Karibien Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

