

UTVECKLAD FÖR MYCKET KRÄVANDE MILJÖER MED AGGRESSIVA KEMIKAlier

AlphaTec RABS- och isolatorhandskar av neopren har exceptionell kemikaliebeständighet mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten. De har även ett starkt fysiskt skydd mot nötning och gott skydd mot skärskador och punkteringar.

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Effektivt skydd i miljöer med medeltung kemikaliebelastning – handskena har exceptionell kemikaliebeständighet mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten.
- Den kraftiga tjockleken (0,76 mm/30 mil) ger ökad hållbarhet, bättre kemikaliebeständighet och större fysisk motståndskraft.
- Ofodrade för effektiv rengöring.
- Finns i portstorlekar som passar de flesta handskboxar.



TEKNISKT DATABLAD

Produkthereferens	55-308
Material	Neoprenpolymer
Färg	Svart
Form	Handneutral
Ytan på handskens utsida	Slät
Kragmodell	Rullad
Förvaringsanvisningar	Förvara mörkt, torrt och vid en temperatur på +5-22 °C. Förvara produkten i originalförpackningen när den inte används.
Tillgängliga storlekar	10
Intervall arbetstemperatur	From -30°C to 50°C
Renrumsklass	Icke-kritiska miljöer
Lagringstid	Fem (5) år från tillverkningsdatum.
Testad för användning med cytostatika	Nej
Antistatiska	Nej
Standarder	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kategori III
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Tetrametyltiuramdisulfid

	Typiska värden	Provningsmetod
Längd (mm/tum)	813 mm/32"	EN 455-2
Portstorlek	305 mm/12"	
Mål tjocklek innerhand, enkel vägg (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2
Mål tjocklek krage, enkel vägg (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2

Risk	Funktionsnivå
Nötningshållfasthet	Level 3
Skärhållfasthet	Level 1
Rivhållfasthet	Level 0
Punkteringsmotstånd	Level 1

	PORT SIZE	12"/305mm
	STORLEK	10
55-308	BEST.NR	55308100