

NRL RABS/isolatorhandskar, med certifierad riv- och nötningsbeständighet

Portstorlek: 203 mm/8"

Tjocklek: 0,76 mm/30 mil

- **Upprätthållet skydd:** AlphaTec® NRL RABS och Isolatorhandskar 55-105 uppfyller EN 388-standarderna för riv- och nötningsbeständighet på nivå 2
- **Förbättrad hållbarhet:** Den kraftiga tjockleken ger ökad hållbarhet för längre livslängd
- **Begränsad risk för kontaminering:** Dessa RABS-handskar utsätts för färre kontamineringsrisker och är lätta att hålla rena tack vare sin ofodrade och genomskinliga design

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **Överensstämmer med EN 388:** För riv- och nötningsbeständiga skyddshandskar
- **Kraftig tjocklek:** Förbättrad hållbarhet för längre livslängd på handskena
- **Ofodrad:** Mindre risk för kontaminering och enklare rengöring



TEKNISKT DATABLAD

Produktreferens	55-105
Material	Naturgummilatex
Färg	Natur
Form	Handneutral
Ytan på handskens utsida	Slät
Kragmodell	Rullad
Förvaringsanvisningar	Förvara mörkt, torrt och vid en temperatur på +5-22 °C. Förvara produkten i originalförpackningen när den inte används.
Tillgängliga storlekar	10
Intervall arbetstemperatur	Från -30°C till 50°C
Lagringstid	Tre (3) år från tillverkningsdatum.
Standarder	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kategori III
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	- Naturliga gummiproteiner - Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC)

	Typiska värden	Provningsmetod
Längd (mm/tum)	813 mm/32"	EN 455-2
Portstorlek	203mm/8"	
Mål tjocklek innerhand, enkel vägg (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2
Mål tjocklek krage, enkel vägg (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2

Risk	Funktionsnivå
Nötningshållfasthet	Level 2
Skärhållfasthet	Level 1
Rivhållfasthet	Level 2
Punkteringsmotstånd	Level 1

	PORT SIZE	8"/203mm
	STORLEK	10
55-105	BEST.NR	55105010

