

SUPER typ CV/VP1

Exceptionell kemikaliebeständighet i en slitstark, men ändå mjuk och flexibel, och återanvändbar gastät dräkt.

Tidigare beteckning: TRELLCHEM® SUPER Type CV/VP1

Slitstark, bekväm och återanvändbar skyddsdräkt med utmärkt kemiskt skydd.

- **Specialiserat skydd:** AlphaTec® SUPER Type CV/VP1 skyddsdräkt är tillverkad av antistatiskt butylgummi och Viton™ toppbeläggning för utmärkt motståndskraft mot en mängd olika kemikalier, inklusive alkalier, starka syror, petrokemikalier, klorerade lösningsmedel, aromatiska ämnen och oljor
- **Förhöjd komfort:** Denna helkroppsskyddsdräkt ger användaren bättre komfort, styrka, hållbarhet och flexibilitet tack vare gummibeläggningen av Butyl och Viton™ på polyamidväven
- **Beaktad estetik:** Den icke-kapslande designen hos denna heltäckande kemikalieskyddsdräkt passar ovanpå alla större SCBA-märken och flaskstorlekar



Branscher

- Livsmedelstillverkning
- Biovetenskap
- Kemikalie
- Bransch
- Brand och räddning
- Brottsbekämpning
- Frakt
- Akutmedicinska tjänster

Tillämpningar

- Underhåll av anläggningar och maskiner
 - Nödsituationer vid anläggning
 - Oavsiktligt utsläpp av giftiga gaser
 - Incidenter med biologiskt riskmaterial
 - Övåntade läckor, spill eller andra utsläpp
 - Tankrengöring
 - CBRN-räddningstjänster
 - Kemikalieläckor
 - Utryckning
 - Incidenter med farligt material
- Frakt

VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **Antistatiskt butylgummi med Viton™:** Hög kemisk beständighet
- **Blandning av material:** Högre komfort, hållbarhet och flexibilitet
- **Ikke inkapslande design:** Idealisk för större SCBA-märken och flaskstorlekar

Diagram över material






Diagram över sömmar



Performance Standards



Produktinformation

Produktinformation	
Tillgängliga storlekar	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Färg	Gul
Ursprungsland	Litauen
Förpackningsöversikt	Individuellt förpackad
Produktmaterial	Utsida: butylgummi och ett ytskikt av Viton-gummi på polyamidtextil, insida: butylgummi
Produktreferens	SUPER typ CV/VP1
Översikt standarder	• EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2/ET • EN 1073-2:2002 (skydd mot radioaktiva partiklar) • EN 14126:2003 (skydd mot smittämnen) • EN 1149-5:2008 (antistatiskt dräktmaterial) • Godkänd för användning i ATEX-zonerna 0, 1, 2/20, 21, 22 och kemisk grupp IIA, IIB, IIC
Sömtyp	Sydd och förseglade med pålimmad tejp på både insida och utsida
Lagringstid	10 years

Komponenter och tillbehör till dräkter

Komponenter och tillbehör till dräkten	
Designegenskaper	Typ CV: Inkapslande konstruktion med puckel och visir, andningsapparat som bärs inuti dräkten. Typ VP1: Inkapslande design med puckel och större visir, andningsapparat som bärs inuti dräkten.
Visir och ansiktstätning	- Visir tillverkat av en styv 2 mm slagtålig och kemikaliebeständig PVC - Finns i två valfria storlekar; CV eller den större VP1 - Täckas av en utbytbar, antistatisk Tear-off/ATEX-lins;
Handskar och påmonterade tillbehör	AlphaTec® 38-628 Viton/Butyl gummihandskar i kombination med gummimanschetter för ökad säkerhet. Andra handskalternativ finns tillgängliga. Handskarna fästs med AlphaTec® Bayonet handskringssystem, som ger snabbt och enkelt handskbyte.
Skodon och påmonterade tillbehör	Insydda strumpor/skor av samma material som dräkten. Alternativt påmonterade skyddsskor av svart nitrilgummi med europeiskt godkännande som brandmansskor. Skorna monteras med ett ergonomiskt utformat ringfäste för enkelt byte av skor.
Dragkedja	AlphaTec® HCR-dragkedja med barriärfilm för ökad kemikaliebeständighet. Dragkedjan stängs nedåt för extra säkerhet och skyddas av en stänkskyddsflik.
Ventilation	- Ett ventilationssystem ingår som standard. För bärarens säkerhet ger den en konstant övertrycksnivå inuti dräkten - AlphaTec®-reglerventilen har 3 ventilationshastigheter (2, 30 och 100 l/min) plus noll-/avläge - CEJN 221-hankoppling för anslutning till SCBA (kräver separat anslutningsslang) - Två AlphaTec®-utsugsventiler på baksidan av huven
Valfria funktioner och tillbehör	- AlphaTec® kombinerad reglerventil och luftledningsgenomföring - Anti-fog lins - AlphaTec® handsfree visirbelysningsystem - invändigt midjebälte och benförkortare för storleksjustering - manometerhållare - innerfickor och öglor för radio, PTT etc. - D-ring för små mätinstrument och verktyg - anpassad märkning, t.ex. siffror, bokstäver, logotyper - AlphaTec® 58-800 överhandske för bättre skär- och sticksäkerhet - andra tillbehör finns tillgängliga på begäran
Ingår i varje leverans	- 1 st skyddande skum för innerpuckeln - 1 par bekväma innerhandskar - 2 st extra låsstift för Bayonet-handskringssystemet - 1 st Molycote-smörjmedel för O-ringarna i Bayonet-handskringssystemet - 1 st fettpinne för smörjning av dragkedjan - 1 par bekväma silikonöverstrumpor (endast för kostymer med insydda strumpor) - 1 st galge - 1 st AlphaTec® förvaringspåse

För mer information, besök www.ansell.com eller kontakta oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	Nordamerika Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australien Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Asien och Stillahavsområdet Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	Latinamerika och Karibien Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.