

## Autoklaverbara panoramaskyddsglasögon

BioClean Clearview autoklaverbara panoramaskyddsglasögon har en supermjuk båge av termoplastiskt gummi med ett indirekt ventilationssystem för att ge komfort för användaren och minska risken för kontaminering av den kontrollerade miljön. De har extra djup och vidd för ökat synfält och är idealiska att använda utanpå stora vanliga glasögon, och är försedda med en härdad, repskyddsbehandlad och optiskt korrekt polykarbonatlins för obehindrad sikt.

### Key Features and Benefits

Supermjuk ram, indirekt ventilationssystem.

Lins av härdad polykarbonat, repskyddsbehandlad och optiskt korrekt. Idealisk att använda utanpå vanliga glasögon.

Icke-luddande och latexfritt huvudband.

Har provats och visats motstå > 40 autoklaveringscykler med 30 minuters längd vid 121 °C.



### Branscher

- Kontrollerade och kritiska miljöer
- Laboratorier och forskning
- Produktion och tillverkning

### Rekommenderas för

- Tillverkning av medicinteknisk utrustning
- Blandningsarbete inom bioteknik
- Hantering av aktivt material, underhåll av utrustning och instrument
- Framställning av organiska och andra material
- Beredning av läkemedelsprodukter
- Rengöring och förberedelse av renrum
- Tillverkning av nutraceutika
- Tillverkning av halvledare
- Montering av vitvaror



# BioClean™ Clearview autoklaverbara panoramaskyddsglasögon BCAP

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material              | Termoplastiskt gummi, Polykarbonat, Silikon, Polypropen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Färg                  | Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Revisionsstandarder   | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standarder            | EN 166:2001, Kategori II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Förpackningsöversikt  | Skyddsglasögon (BCAP och BCAP-1): ett par per förseglad PE-påse (ta bort före autoklivering), 12 påsar per innerask, fem askar per fodrad kartong (60 st.)<br>Reservlins (BCAP-SL): 1 st. per förseglad PE-påse, 10 påsar per innerask, 10 askar per fodrad kartong (100 st.)<br>Reservband (BCAP-SS): 25 st. per förseglad PE-påse, två påsar per innerask, 10 askar per fodrad kartong (500 st.) |
| Ursprungsland         | Taiwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Steriliseringsmetod   | Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Renrumsklass          | Klass 10/ISO 4 och EU GMP-klass A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lagringstid           | Fem (5) år från tillverkningsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standardnummer båge   | EN 166 – europeisk standard för personligt ögonskydd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Optisk klass          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Förvaringsanvisningar | Förvara svalt, torrt och under 40 °C. Skydda mot direkt solljus och fluorescerande ljus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vikt                  | 103 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### PHYSICAL PROPERTIES

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övergripande mått | Linstjocklek ( $\pm 0,3$ mm): 2,1 mm, bågbredd ( $\pm 0,5$ mm): 50 mm, båg höjd ( $\pm 0,5$ mm): 25 mm, hel bredd (gångjärn till gångjärn) ( $\pm 3$ mm): 160 mm, hel höjd ( $\pm 3$ mm) 85 mm |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

|      |         |                                       |
|------|---------|---------------------------------------|
|      | STORLEK | Autoklaverbara panoramaskyddsglasögon |
| BCAP | BEST.NR | BCAP                                  |



# BioClean™ Clearview autoklaverbara panoramaskyddsglasögon BCAP

## EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

| Required Markings | Markings On Frame                                    | Meaning |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Standard Number   | EN 166 – europeisk standard för personligt ögonskydd |         |
| Field of Use      | BT                                                   |         |
| Conformity Mark   | CE                                                   |         |

## EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

| Required Markings | Markings On Ocular | Meaning |
|-------------------|--------------------|---------|
| Optical Class     | 1                  |         |

## För mer information, besök [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ring oss på

### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

