



Skärskador

Nötningskydd



Medium Duty

Ultralätta, nötningsbeständiga handskar som ger komfort, fingerfärdighet och skydd vid bar hand

- **Optimerad användbarhet:** Ansell HyFlex® 11-727:s lätta känsla med bara händer, skräddarsydda passform och andningsbara tyg ger genomgående bekväma PPE-handskar
- **Avancerad hållbarhet:** ANSI- och EN-certifierade HyFlex® 11-727 industriella arbetshandskar förblir motståndskraftiga mot nötning över tid
- **Förstärkt försvar:** Integrerad INTERCEPT™ Cut Resistance Technology förhindrar skador på arbetsplatsen
- **Förbättrad fingerfärdighet:** 11-727:s akuta fingertoppskänslighet ger ett skickligt, exakt handskydd och säker hantering
- **Förbättrat grepp:** HyFlex® 11-727 skyddshandskar har också ett säkert grepp för hantering av torra eller lätt oljiga komponenter
- **Förbättrade praktiska egenskaper:** Modellen 11-727 säljs också i säljförpackningar, vilket möjliggör bekväm påfyllning



Branscher

- Bilindustri
- Maskiner och utrustning
- Metallbearbetning
- Kemikalie
- Eftermarknad fordon
- Akutmedicinska tjänster
- El-, vatten- och gasdistribution
- Lagerhållning

Tillämpningar

- Hantering av metallplåt och metallpaneler
- Hantering av delar med vassa, grova kanter
- Slutmontering
- Hantering av material med vassa eller grova kanter
- Montering och inspektion av komponenter
- Finishbehandling av material och produkter
- Underhåll
- Öppning av smältugnar, dräneringspumpar, ventiler, rörledningar eller krackningsutrustning
- Låssmedsarbete

Viktiga funktioner

- **Lättviktigt tyg och sömlöst foder:** För en flexibel, skräddarsydd passform
- **Certifierad hållbarhet:** EN nivå 4/ANSI nivå 6 nötningsbeständighet
- **INTERCEPT™ skärmotståndsteknik:** Säkerställer säkerheten på arbetsplatsen

Kemiska vulkaniseringsacceleratorer

- Naturliga gummiproteiner (i den elastiska mudden)

Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/ dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

Standarder för prestanda och Regelefterlevnad



4342B

Tekniker



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Specifikationer

VARUMÄRKE MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÅNGD	BELÄGGNINGSFÄRG	FÖRPACKNING
HyFlex® 11-727	Efterbehandling: Belagd innerhand Beläggingsmaterial: polyuretan Material i innerhandsken: HPPE, Nylon, Spandex Kragmodell: Stickad mudd	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	195-276 mm; 7,67-10,86 tum	Grå	• 12 par per påse 12 påsar i kartong

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699