



Skärskador

Nötningsskydd



Medium Duty

Slitstarka EN ISO C/ANSI A4-skärbeständiga handskar med lång livslängd

- **Avancerat försvar:** Fodret i HyFlex® 11-735 är berikat med Lycra® och har dessutom den patenterade INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, för EN ISO C/ANSI A4-skärskydd
- **Överlägsen hållbarhet:** PU-beläggningen i handflatan ger robusta PPE-handskar med långvarig motståndskraft och uppnår slitstyrka enligt EN nivå 4 och ANSI nivå 6
- **Lättare komfort:** HyFlex®-handskarnas 10G lättviktsfoder i flätad väv ger en mångsidig blandning av komfort, flexibilitet och skydd
- **Förbättrat grepp:** Samma polyuretanbeläggning förbättrar HyFlex-handskarnas grepp och prestanda i torra eller lätt oljiga förhållanden
- **Förenklad förpackning:** Dessa PU-belagda handskar finns även i säljförpackningar, för enkel åtkomst vid behov



Branscher

- Bilindustri
- Maskiner och utrustning
- Metallbearbetning
- Kemikalie
- Eftermarknad fordon

Tillämpningar

- Metallbearbetning och montering
- Montering och inspektion av komponenter
- Montering och demontering av utrustning
- Hopbindning av konstruktionsdelar
- Montering och demontering
- Fastsättning av komponenter och delar
- Lastning och lossning av lastbilar och fordon
- Hantering av inkommande gods
- Underhåll
- Låssmedsarbete
- Kompatibel med pekskärmar för konsument och industri

Viktiga funktioner

- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology: Avancerat personligt skydd
- PU-beläggning i handflatan: utmärkt grepp och nötningsbeständighet
- 10G lättviktsfoder i flätat material: mjuk, flexibel komfort med Lycra®-impregnering

Kemiska vulkaniseringsacceleratorer

- Naturliga gummiproteiner (i den elastiska mudden)

Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/ dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

Standarder för prestanda och Regelefterlevnad



Tekniker



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



Specifikationer

VARUMÄRKE MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	BELÄGGNINGSFÄRG	FÖRPACKNING
HyFlex® 11-735	Efterbehandling: Belagd innerhand Beläggingsmaterial: polyuretan Material i innerhandsken: Glasfiber, HPPE, Nylon, Spandex Kragmodell: Stickad mudd	10	6, 7, 8, 9, 10, 11	224-269 mm; 8,81-10,59 tum	Svart	• 12 par per påse 12 påsar i kartong

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699