



Skärskador



Lätt arbete

Ger beprövat EN ISO B / A2 skärskydd och långvarig hållbarhet – hjälper till att minska miljöpåverkan utan att kompromissa med säkerhet eller prestanda.

- **Avancerad garninnovation:** Ger EN ISO B / A2 skärskydd utan obehaget av metall- eller glasfibrer. Ingen stickighet, inga brott – bara säkert, bekvämt skydd i en lätt 18-gauge design.
 - **Lägre koldioxidavtryck:** Minskar koldioxidutsläppen med 40% Tillverkad med över 50% återvunnen polyester från PET-flaskor efter konsumentanvändning**.
 - **Mycket hållbar beläggning:** DMF-fri PU-beläggning ger upp till 4x mer slitstyrka än standard PU***, fördröjer exponering av foder och förlänger handskens användbara livslängd.
 - **Certifierat hudsäkert:** Fritt från DMF, silikon och latex—vanliga irriteranter i industrihandskar. Testad och certifierad av Dermatest™ och OEKO-TEX™.
- *Jämfört med standard Ansell PU-handskar med samma skyddsnivå. LCA:er granskade av tredje part i enlighet med ISO 14040/44.
- **50% är det minsta återvunna innehållet i slutprodukten. 1 par 11-752 motsvarar 1,21 standardplastflaskor (500 ml, PET), baserat på storlek 9. ***Jämfört med standard Ansell PU-handskar med samma skyddsnivå



Branscher

- Automotive
- Maskiner och utrustning
- Flygindustri
- Tillverkning
- Underhåll av infrastruktur

Tillämpningar

- Stansning
- Plåtpressarbeten
- Pressgjutning, formsprutning
- Hantering av vassa föremål
- Inspektion av delar och utrustning
- Allmänt underhåll
- Montering av metalledar och komponenter
- Förpackning

HyFlex™

Hållbar lätt skärresistent handske

Viktiga funktioner

- **Avancerad garninnovation:** skärskydd utan obehag från metall eller glas
- **Återvunnet garn:** över 50% rPET-innehåll minskar koldioxidavtrycket med 40%*
- **DMF-fri PU-beläggning:** upp till 4× högre slitstyrka för längre handsklivslängd**

* Jämfört med standard Ansell PU-handskar med samma skyddsnivå. LCA:er granskade av tredje part i enlighet med ISO 14040/44. 50% är det minsta återvunna innehållet i slutprodukten. 1 par 11-752 motsvarar 1,21 standardplastflaskor (500 ml, PET), baserat på storlek 9.

** Jämfört med standard Ansell PU-handskar med samma skyddsnivå.

Standarder för prestanda och Regelefterlevnad

efterlevnad av REACH



EN388: 2016



4X21B

EN 407



X1XXXX



STANDARD 100

2202040

Tekniker



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



DMF free



Fibre glass free



METAL FREE

Specifikationer

VARUMÄRKE MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	BELÄGGNINGSFÄRG	FÖRPACKNING
HyFlex™ 11-752	Efterbehandling: Belagd innerhand, Förstärkt tumkil Beläggningsmaterial: DMF-Free Polyurethane Material i innerhandsken: Återvunnen polyester från konsumenter, Spandex, Elastisk Kragmodell: Stickad mudd	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	208-263 mm / 8.18-10.35 inches	Svart	• 12 par/pappersband, 12 pappersband/kartong

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699