



Skärskador



Olja

Ergonomic Protection

Skydd mot pesticider



Lätt arbete

Ultralätta, helt belagda, skärbeständiga och oljeavvisande arbetshandskar

- **Specialiserat skydd:** EN ISO B/ANSI A2 garanterat skärskydd, med RIPEL™ Liquid Repellence Technology för att undvika att olja och vätskor kommer i kontakt med huden
- **Riktat försvar:** HyFlex® 11-939:s förstärkta tumgrepp ger 12x mer motståndskraft i tumområdet
- **Förbättrad hållbarhet:** FORTIX™ Abrasion Resistance skumbeläggning gör dessa HyFlex®-handskar 12 gånger mer nötningsbeständiga
- **Lätt känsla:** HyFlex® 11-939 PPE-handskarnas ultralätta 18-gauge-design och ERGOFORM™-teknik ger suverän fingerkänsla
- **Förbättrat grepp:** ANSELL GRIP™-beläggningen minskar den kraft som krävs för att bibehålla greppet, vilket förebygger skador på arbetsplatsen
- **Förhöjd komfort:** ZONZ™ Comfort Fit's stick- och stygndesign minskar trötthet i händerna och ger bättre komfort



Branscher

- Bilindustri
- Eftermarknad fordon
- Maskiner och utrustning
- Metallbearbetning
- Jordbruk
- Akutmedicinska tjänster
- Olja och gas
- El-, vatten- och gasdistribution
- Lagerhållning

Tillämpningar

- Inspektion, val och kontroll av delar
- Montering och inspektion av komponenter
- Plockning och fastsättning av komponenter
- Chassimontering, karossfinish
- Justering av delar och system
- Leverans av delar till produktionslinje
- Reparation och underhåll av utrustning
- Reparation av motorer och drivlinor
- Byte av olja, vätskor och filter
- Inspektion (plockning, kontroll och märkning)
- Mata press och ta bort restmaterial
- Fastsättning av komponenter och delar
- Justering av paneler, delar, komponenter
- Plåtpressarbeten

Viktiga funktioner

- **RIPEL™ Liquid Repellence:** Skydd mot olja och kemikalier
- **Förstärkt tumgrepp:** 12x bättre hållbarhet runt tummen*
- **Ultralätt 18-gauge-design:** komfort och fingerfärdighet hela dagen
*jämfört med konkurrerande handskar som saknar denna funktion

Tekniker



DMF free



Fibre glass free



Touchscreen Compatible



Standarder för prestanda och Regelefterlevnad



EN388: 2016



4X42B



ISO 18889



ANSI 4 ABR



ANSI A2 CUT



STANDARD 100 4419CIT CITEVE

Specifikationer

VARUMÄRKE / MODELL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	BELÄGGNINGSFÄRG	FÖRPACKNING
HyFlex® 11-939 Europa, Mellanöstern och Afrika Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Efterbehandling: Helt belagd Beläggningsskikt: Hårdskikt Material i innerhandsken: Dyneema® Dierbond Technology Kragmodell: Suckad mudd	18	6, 7, 8, 9, 10, 11 Ansell Limited Level 3, 678 Victoria Street, Richmond, Vic. 3121 Australien T: +61 1800 337 041	212-261 mm / 8,3-10,3 tum	Svart och grå	12 par/polyetenpåse, 12 par/polyetenpåsar/låda = 144 Ansell Global Trade Center (Malaysia) Sdn Bhd/låda Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544/248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Kanada
Tel: +1 800 363 8340
Fax: +1 800 267 3551