

Tillförlitligt skydd med ett pålitligt grepp

- Tjockare än våra vanliga latexhandskar. Microflex® 63-864 har en unik design som förhindrar rivna hål och revor och erbjuder en styrka och hållbarhet som du kan lita på. Fingertopparna är tjockare än på de flesta vanliga latexhandskar för att ge ett optimalt skydd.
- Tillförlitligt och exakt grepp. Förbättrade, greppmönstrade fingertoppar ger ett säkert och pålitligt grepp för robusta arbetsmiljöer samt bättre fingerkänsla för ökad produktivitet.
- Utmärkt skydd för applikationer i bilindustrin. Oavsett om arbetsuppgiften är medeltung eller tung hålls händerna säkra och torra - i både våta och torra miljöer.
- Utomordentligt hantverk. Konstruerad och utformad med kvaliteten i fokus. Innerhandens tjocklek uppfyller och överträffar kvalitetsstandarderna. Förekomsten av småhål ("pinholes") är lägre än minimikraven för standardlatexhandskar.
-



Branscher

- Bilindustri
- Eftermarknad fordon
- Biovetenskap
- Maskiner och utrustning

Rekommenderas för

- Inspektion, val och kontroll av delar
- Eftermarknad fordon, allmänna uppgifter
- Byte av olja, vätskor och filter
- Reparation av motorer och drivlinor
- Däckrotation och däckbyte
- Underhåll av labbmöbler och labbutrustning
- Provtagning och provbearbetning
- Provtagning av råmaterial
- Inspektion (plockning, kontroll och märkning)

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertifiering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser, 10 dispenserar per låda, 1 000 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Nej
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	- Zinkdibutylditiokarbamat (ZDBC) - Zinkdietylditiokarbamat (ZDEC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.


FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	245 / 9.6		ASTM D3767,ASTM D6977,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.16 / 6.3		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRANDE	EFTER ÅLDRANDE	
Brottgräns (MPa)	≥ 18	≥ 21	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 750	≥ 600	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	63864060	63864070	63864080	63864090	63864100

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

