

Ergonomiskt utformade handskar med exceptionellt grepp

- **ERGOFORM™ Teknik: MICROFLEX®**
73-847-handskar är utformade med egenutvecklad teknik för att minska trötthet i händerna
- **Utmärkt grepp på vått underlag:**
Denna neoprenhandske har en "grippy" texturerad yttre yta för bra grepp i våta eller torra miljöer. Certifierad av U.S. Ergonomi för prestanda på vått underlag*
- **Bekväm passform och förhöjd känslighet:** Mjuk och följsam neopren ger taktill känslighet och komfort under längre perioder
- **Minskad risk för allergier:** Tillverkad utan naturgummiproteiner och pulver för att skydda arbetstagare från typ 1-allergier (latex)



*Denna produkt har certifierats av United States Ergonomics eftersom den uppvisade enastående greppförmåga på vått underlag i en mängd olika tester - bland annat grepptester med tvållösningar, konstgjord saliv och konstgjort blod.

Branscher

- Biovetenskap

Rekommenderas för

- Desinfektion och sanering av anläggning
- Underhåll av labbmöbler och labbutrustning
- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Överföring av vätskor
- Laddning av centrifuger och kromatografikolonner
- Montering av komponenter
- Provtagning och provbearbetning
- Blandning och tillsatser av fasta ämnen och vätskor
- Provtagning av råmaterial
- Påtagning med fuktiga händer

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 13485:2003
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser 10 dispenserar per låda 1000 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Indonesien
Produktsegmentering	Universal
Antistatiska	Nej
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handskan och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	245/9,6		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRADE	EFTER ÅLDRADE	
Brottgräns (MPa)	≥ 18	≥ 14	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	<6	<6	

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	73847060	73847070	73847080	73847090	73847100

Standarder för prestanda och regelbundenhet



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Teknik



Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

