

Robust kemikalieskydd med oöverträffad komfort

- Konstruerad med tre lager för överlägset skydd mot skadliga kemikalier som syror, lösningsmedel och baser
- Tunn utformning ger förbättrad taktilitet och fingerkänsla
- Extra mjukt material och ergonomisk design ger enastående passform, känsla och flexibilitet för längre användningstid
- Lägre godtagbar förekomst av småhål ("pinholes") (0,65 AQL) och förlängd krage för tillförlitligt skydd mot farliga substanser
- Silikonfri sammansättning och bearbetning garanterar bättre produktskydd



Branscher

- Flygindustri
- Bilindustri
- Eftermarknad fordon
- Biovetenskap
- Kemikalie
- Jordbruk
- Maskiner och utrustning
- Metallbearbetning
- El-, vatten- och gasdistribution
- Lagerhållning

Rekommenderas för

- Inspektion, val och kontroll av delar
- Montering och inspektion av komponenter
- Reparation och underhåll av utrustning
- Support och underhåll av produktionslinjer
- Eftermarknad fordon, allmänna uppgifter
- Byte av olja, vätskor och filter
- Blandning och tillsatser av fasta ämnen och vätskor
- Provtagning och provbearbetning
- Överföring av vätskor och fasta ämnen från kärl och tankar till processutrustning

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 9001
Produktcertifiering	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Förpackningsöversikt	50 handskar per dispenser 10 dispenserar per låda, 500 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Sri Lanka
Produktsegmentering	Hög risk
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	≥ 285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.198 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRADE	EFTER ÅLDRADE	
Brottgräns (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkod	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110

Standarder för prestanda och regelbundenhet



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansells Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansells Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansells Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansells Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansells Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansells PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansells, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansells Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansells Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansells eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansells-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansells ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

