

Ergonomiskt utformad för att minska handtrötthet

- **Hudvänlig formulering:** för låg dermatitpotential och minskad risk för hudallergier av typ IV
- **Extra slitstark:** starkare formulering för att skydda mot revor och sprickor samtidigt som den taktila känsligheten bibehålls
- **Förbättrad komfort:** mjukare formulering för en lätt och mjukare hudkänsla
- **ERGOFORM™ Technology:** utformad med egenutvecklad ergonomisk designtechnik för att stödja muskuloskeletal hälsa och öka arbetstagarnas produktivitet
- **Minskat avfall:** Handskar är smart förpackade, med 250 handskar per låda och enkel dispensering av en handske för att minska avfallet
- **Stark barriärintegritet:** Med en låg AQL på 0,65 erbjuder dessa handskar avancerad barriärintegritet



Branscher

- Eftermarknad fordon
- Livsmedelstillverkning
- Biovetenskap
- Hälso- och sjukvård
- Maskiner och utrustning
- Metallbearbetning

Rekommenderas för

- Eftermarknad fordon, allmänna uppgifter
- Alla typer av livsmedelsbearbetning med livsmedelskontakt
- Montering av komponenter
- Provtagning och provbearbetning
- Förbättrad taktil känslighet och fingerkänsla, särskilt vid känsliga procedurer
- Extra komfort under långa, utdragna procedurer
- Skydd mot typ I-allergi mot latex hos sjukvårdspersonal och patienter
- Skydd mot kemisk typ IV-allergi hos sjukvårdspersonal och patienter
- Standardmässiga patientundersökningar

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertifiering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Förpackningsöversikt	250 handskar per dispenser 10 dispenserar per låda 2500 handskar per låda XL: 230 handskar per dispenser
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Produktsegmentering	Hög fingerkänsla
Antistatiska	Ja


FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 0,65		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRADE	EFTER ÅLDRADE	
Brottgräns (MPa)	≥ 26	≥ 22	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	93833060	93833070	93833080	93833090	93833100

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Teknik



Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

