

Robusta undersökningshandskar i nitril, ger handskydd för olika användningsområden

- **Förbättrad hållbarhet:** MICROFLEX® 93-843 undersökningshandskar är tillverkade med en stark nitrilformulering som ger användaren ett robust personligt skydd
- **Bra grepp:** Handskarnas texturerade fingertoppar ger bättre grepp vid hantering av verktyg och utrustning
- **Låg AQL:** 0,65 AQL innebär att handskarna ger ett utmärkt barriärskydd mot potentiellt farliga ämnen



Branscher

- Bilindustri
- Eftermarknad fordon
- Biovetenskap
- Hälso- och sjukvård

Rekommenderas för

- Inspektion, val och kontroll av delar
- Montering och inspektion av komponenter
- Plockning och fastsättning av komponenter
- Reparation och underhåll av utrustning
- Eftermarknad fordon, allmänna uppgifter
- Byte av olja, vätskor och filter
- Reparation av motorer och drivlinor
- Däckrotation och däckbyte
- Underhåll av labbmöbler och labbutrustning
- Montering av komponenter
- Provtagning och provbearbetning
- Provtagning av råmaterial
- Skydd mot typ I-allergi mot latex hos sjukvårdspersonal och patienter
- Extra skydd av handled och arm
- Kliniska tillämpningar med högre risk

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingerar
Produktcertifiering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser 10 dispenserar per låda 1000 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.


FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	245/9,6		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 0,65		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.18 / 7.1		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRANDE	EFTER ÅLDRANDE	
Brottgräns (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	550	500	ASTM D412
Brottkraft (N)	12	9	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	93843060	93843070	93843080	93843090	93843100

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Asien och Stillahavsområdet
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Latinamerika och Karibien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Ryssland
Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.
Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

