

Handskar som minskar risken för brand, explosion eller skador orsakade av elektrostatisk urladdning

Ansells första engångshandskar med statisk dissipation: MICROFLEX® 94-242-handskar minskar risken för elektrostatisk urladdning, som kan orsaka spontan förbränning i atmosfäriska explosiva miljöer

Låg vertikal resistivitet: Proprietär nitrilformulering infunderad med ett konstruerat material som leder elektricitet genom handskpolymer, för ett lågt vertikalt motstånd under 10^{+8} Ω

Avancerat skydd: Tillverkad med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology för mjukt, hållbart skydd mot ett brett spektrum av kemikalier

Pekskärmskompatibilitet: Ger kapacitiv och resistiv pekskärmskapacitet vid arbete med industriell elektronik

Förbättrad synlighet: Svart färg ger kontrast mot potentiellt brännbart damm, samtidigt som den döljer utseendet av oljor, smuts och fläckar

Certifierat ofarligt: Dermatest® - certifiering säkerställer att dessa PPE-handskar är hudvänliga



Branscher

- Flygindustri
- Elektronik
- Livsmedelstillverkning
- Biovetenskap
- Tillverkning
- Underhåll av infrastruktur

Rekommenderas för

- Hantering av kemikalier och rengöringsmedel
- Hantering av verktyg
- Reparation och underhåll av utrustning
- Hantering och bearbetning av livsmedel
- Uppackning av bulkvaror
- Sändning, transport och leverans av produkter
- Förpackning och märkning
- Byte av olja, vätskor och filter
- Inspektion av delar och utrustning

TEKNIKT DATABLAD

	Produktinformation
Material	Nitril
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Produktcertifiering	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425, Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, Dermatest, EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, UKCA, CE
Förpackningsöversikt	1 låda/kartong = 1 000 handskar/10 dispensrar, 1 dispenser = 100 handskar
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Ja EN1149 + EN16350
Silikonfri.	Ja
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsen och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	245 / 9.65		EN ISO 21420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	1.5 AQL		EN 374-2
	FÖRE ÅLD RAND E	EFTER ÅLD RAND E	
Brottöjning (%)	≥500	≥400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥6	≥6	EN 455-2

BESTÄLLNING SINFORMATION

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktkod	94242070	94242080	94242090	94242100	94242110

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Teknik



Ansell, ® och "™" är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

