

Kemikaliebeständiga EMS-handskar med dubbla lager som ger användaren ett avancerat barriärskydd

- **Förstärkt försvar:** MICROFLEX® LifeStar EC™ 93-868 kemikaliebeständiga EMS-handskar med dubbla lager och dubbla färger ger användarna förstärkt barriärskydd och kemikaliebeständighet
- **Specialiserat skydd:** Nitrilhandskarnas skiktade design uppfyller även EN 374 typ B-standarderna för skydd mot kemiskt stänk
- **Hållbart grepp:** Texturerade fingertoppar och en non-stick/icke-skummande komposition hjälper medicinska användare och vårdpersonal att bibehålla ett starkt grepp i torra och våta förhållanden
- **Utökat skydd:** Dessa medicinska handskar har en förlängd mudd över handleden och nedre delen av underarmen, vilket skyddar arbetstagarna på arbetsplatsen
- **Låg AQL:** Dessa handskar för medicinsk undersökning har en låg AQL på 0,65 vilket stärker deras barriärintegritet



Branscher

- Kemikalie
- Biovetenskap
- Livsmedelstillverkning
- Hälso- och sjukvård

Rekommenderas för

- Administrering av läkemedel
- Inspektion, val och kontroll av delar
- Provtagning och provbearbetning
- Överföring av vätskor och fasta ämnen

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 13485, ISO 9001
Produktcertifiering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser 10 dispenser per låda 1000 handskar per låda XXXL: 90 handskar per dispenser
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Produktsegmentering	Hög risk
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyliditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	≥ 280 / 11.0		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 0,65		ASTM D5151,EN 374-2
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.15 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.22 / 8.7		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLD RAND E	EFTER ÅLD RAND E	
Brottgräns (MPa)	27	22	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	650	550	ASTM D412
Brottkraft (N)	14	11	EN 455-2

BESTÄLLNINGSGINFORMATION

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Produktkod	93868070	93868080	93868090	93868100	93868110	93868120

Standarder för prestanda och regelefterlevnad

CE 0493



EN ISO 374-1:2016
Type B



J K P T

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



ISO



ISO 13485

ISO



ISO 9001

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Nordamerika Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australien Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Asien och Stillahavsområdet Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Latinamerika och Karibien Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544/248 3133	Ryssland Ansell PYC Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

